

DYMO

Dados do pedido

Número do pedido	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Classe de artigo	08U

Descrição

Modelo:

Aparelhos de etiquetagem **robustos e móveis** para a rápida produção de etiquetas de plástico autoadesivas. Impressão por termotransferência permanente. Pré-curso e pós-curso ajustáveis da fita. Alimentação de energia através de **bateria de íões de lítio recarregável**, carregador de rede. Fácil edição de texto com teclas de acesso rápido.

Utilização:

As etiquetas aderem a quase todas as superfícies lisas e sem gordura.

Material fornecido:

Inclui fita de rotulagem preta sobre branca e manual de instruções.

Instrução:

- **Podem ser ajustadas diferentes línguas.**
- **Com teclado alemão em stock, teclado francês disponível em breve.**

Descrição técnica

carregador de fita de rotulagem adequado	D1
Versão com cortador de fita	manual
Número de estilos de letra	7
altura máxima da letra	14,9 mm
Tipo	LM360D

Número de tamanhos de letra	7
Comprimento	150 mm
Número de linhas de texto	2
Número de larguras da letra	3
Número de caracteres visíveis no visor	2×14
Adaptador de rede	incluindo
Largura	197 mm
Cor da letra	preto
Layout do teclado	QWERTZ
Número de caracteres/símbolos disponíveis	221
possíveis larguras das fitas de rotulagem	6; 9; 12; 19 mm
Peso com bateria	621 g
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Altura	71 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Designação do fabricante	Dymo 360D
Tipo de produto	Aparelho de rotulagem

Acessórios

Carregador de fita de rotulagem 6 mm×7 m poliéster Tipo W	085530 W
Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster Tipo Y	085520 Y
Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster Tipo T	085520 T
Carregador de fita de rotulagem 24 mm×7 m poliéster Tipo Y	085560 Y
	085560 R

Carregador de fita de rotulagem 24 mm×7 m poliéster Tipo R

Carregador de fita de rotulagem 19 mm×7 m poliéster Tipo W

085550 W

Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster Tipo R

085520 R

Carregador de fita de rotulagem 19 mm×7 m poliéster Tipo T

085550 T

Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster Tipo W

085520 W

Carregador de fita de rotulagem 19 mm×3,5 m nylon Tipo W

085516 W

Carregador de fita de rotulagem 19 mm×7 m poliéster Tipo R

085550 R

Carregador de fita de rotulagem 24 mm×7 m poliéster Tipo W

085560 W

Carregador de fita de rotulagem 9 mm×7 m poliéster Tipo W

085540 W

Carregador de fita de rotulagem 9 mm×7 m poliéster Tipo Y

085540 Y

Carregador de fita de rotulagem 19 mm×7 m poliéster Tipo Y

085550 Y