

DYMO

Dados do pedido

Número do pedido	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Classe de artigo	08U

Descrição

Modelo:

Aparelhos de etiquetagem **robustos e móveis** para a rápida produção de etiquetas de plástico autoadesivas. Impressão por termotransferência permanente. Pré-curso e pós-curso ajustáveis da fita. Alimentação de energia através de **bateria de íões de lítio recarregável**, carregador de rede. Fácil edição de texto com teclas de acesso rápido. Impressora estreita com **teclado ABC** e visor grande de 4 linhas com iluminação de fundo e pré-visualização de impressão. Ligação USB.

Utilização:

As etiquetas aderem a quase todas as superfícies lisas e sem gordura.

Material fornecido:

Inclui fita de rotulagem preta sobre branca e manual de instruções.

Instrução:

- **Podem ser ajustadas diferentes línguas.**
- **Com teclado alemão em stock, teclado francês disponível em breve.**

Descrição técnica

Número de caracteres visíveis no visor	4x30
Número de linhas de texto	1 – 4
Versão com cortador de fita	manual

altura máxima da letra	14,9 mm
Largura	104 mm
Número de caracteres/símbolos disponíveis	325
Número de larguras da letra	8
Comprimento	215 mm
carregador de fita de rotulagem adequado	D1
possíveis larguras das fitas de rotulagem	6; 9; 12; 19 mm
Tipo	LM420P
Adaptador de rede	incluindo
Número de tamanhos de letra	7
Cor da letra	preto
Número de estilos de letra	12
Layout do teclado	ABC
Particularidade	USB
Peso com bateria	415 g
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Altura	57 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Designação do fabricante	420P
Tipo de produto	Aparelho de rotulagem

Acessórios

Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster Tipo R	085520 R
Carregador de fita de rotulagem 24 mm×7 m poliéster Tipo R	085560 R
Carregador de fita de rotulagem 12 mm×7 m poliéster Tipo Y	085520 Y

Carregador de fita de rotulagem 9 mm x 7 m poliéster Tipo Y	085540 Y
Carregador de fita de rotulagem 19 mm x 7 m poliéster Tipo T	085550 T
Carregador de fita de rotulagem 24 mm x 7 m poliéster Tipo W	085560 W
Carregador de fita de rotulagem 19 mm x 7 m poliéster Tipo Y	085550 Y
Carregador de fita de rotulagem 24 mm x 7 m poliéster Tipo Y	085560 Y
Carregador de fita de rotulagem 19 mm x 7 m poliéster Tipo R	085550 R
Carregador de fita de rotulagem 12 mm x 7 m poliéster Tipo T	085520 T
Carregador de fita de rotulagem 12 mm x 7 m poliéster Tipo W	085520 W
Carregador de fita de rotulagem 19 mm x 3,5 m nylon Tipo W	085516 W
Carregador de fita de rotulagem 6 mm x 7 m poliéster Tipo W	085530 W
Carregador de fita de rotulagem 9 mm x 7 m poliéster Tipo W	085540 W
Carregador de fita de rotulagem 19 mm x 7 m poliéster Tipo W	085550 W