

Garant GRIDLINE

**Bancada de trabalho, aberta à esquerda, 3 gavetas à direita, Placa de bambu, 20x20G, Comprimento da placa: 1500mm****Dados do pedido**

Número do pedido	920801 1500
GTIN	4062406261405
Classe de artigo	9GG

**Descrição****Modelo:**

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Caixa de gaveta que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

**Gavetas 100% de extensão total** com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso.

Caixa aberta recuada para um assento ergonómico.

Corpo de gaveta sempre cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**. Frentes de gavetas de cor variável. Sem arestas interferentes circundantes para uma limpeza e um aproveitamento ideais da superfície com material de separação (caixas, inserções de espuma dura, réguas separadoras ranhuradas). Alojamentos de gaveta em grelha de 25 mm.

Sistema de fecho com fechadura de cilindro com pinos com 5 pinos de fecho, inserto de encaixe modular. Adequado para sistema de fecho.

**Equipamento:**

Altura frontal das gavetas (direita) mm: 125, 150, 250

**Acessórios especiais:**

Acessórios complementares, como ajuste de altura, rodas, revestimento lateral, etc., encontram-se nos componentes individuais GridLine no grupo 92.

**Pintura:**

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

**Descrição técnica**

Peso	126 kg
Profundidade útil da gaveta em G	20
Largura útil da gaveta em G	20
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	800 kg
Largura útil da gaveta	500 mm
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Número de gavetas	3
Profundidade da estrutura inferior	700 mm
Largura da estrutura inferior	1300 mm
Altura útil do módulo de gavetas	525 mm
Altura	850 mm
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Série	Ready-to-go
Área útil da gaveta em G	20×20
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1 mm
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo do nome do produto	20×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

## Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Gaveta Altura frontal das gavetas 125	927800 125
Gaveta Altura frontal das gavetas 150	927800 150
Gaveta Altura frontal das gavetas 250	927800 250
Inserção de encaixe com 2 chaves Número de fechadura Ho (3 dígitos) 003	950050 003
Ferramenta de desmontagem Tipo 1	950070 1
Sistema de amortecimento de abertura da gaveta Comfort Close Capacidade de carga da gaveta 75	950180 75
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 125/1	950320 125/1
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 125/3	950320 125/3
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 125/4	950320 125/4
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 125/6	950320 125/6
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 150/4	950320 150/4
Separador de ranhuras / gama de divisórias Altura frontal das gavetas/tipo 150/5	950320 150/5
Tapete para gavetas Dimensão em G 20X20	951830 20X20
Conjunto de tapetes antiderrapantes para gavetas,5 peças Dimensão em G 20X20	951885 20X20
Tapete com borracha ranhurada para gavetas Dimensão em G 20X20	951910 20X20
Conjunto de limas Quantidade de ferramentas 6	952253 6
Jogo de chaves combinadas Quantidade de ferramentas 20	952505 20
Conjunto de chaves de parafusos Quantidade de ferramentas 10	953522 10

Conjunto de chaves de caixa 1/4 e 1/2 polegada Quantidade de ferramentas 37	953828 37
Conjunto de chaves de caixa 1/4 e 1/2 polegada Quantidade de ferramentas 39	953833 39
Sortido de alicates Quantidade de ferramentas 5	954295 5
Sortido de alicates Quantidade de ferramentas 5	954305 5
Sortido de alicates Quantidade de ferramentas 5	954306 5
Riscagem e serragem Quantidade de ferramentas 8	954895 8