

Ficha de dados

Calibre liso passa não passa A-ZC 6-13, Ø da medida nominal: 1,5



Dados do pedido

Número do pedido	484020 1,5
GTIN	2050002043299
Classe de artigo	48B

Descrição

Versão:

Os lados passa destes calibres de oficina são fabricados com uma **sobremedida de desgaste** de acordo com a norma DIN 7164.

Corpo de medição em aço de calibre de primeira classe, temperado, distendido, retificado e finamente esmerilado.

Calibres lisos passa não passa para **posições do campo de tolerância ISO A – ZC nos graus de tolerância de base 6 – 13.**

Norma:

Tolerância e dimensões de acordo com as normas **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 e DIN 7164.**

Nota:

- **Calibres de alojamento (sem sobremedida de desgaste), ver n.º 484027.**
- **Calibres com dimensões intermédias e todos os diâmetros com tolerância numérica, ver n.º 484025.**
- **Especificar a classe de tolerância pretendida. Ao encomendar, especificar a posição do campo de tolerância (A-ZC) e o grau de tolerância de base (6-13), por exemplo, n.º 484020 10F10.**
- **Outros tamanhos intermédios a pedido ou disponíveis para encomenda fácil em www.hoffmann-goup.com, p. ex., n.º 484000 tam. 82.**

Descrição técnica

Campo de tolerância	A
Campo de tolerância	B
Campo de tolerância	C
Campo de tolerância	CD

Ficha de dados

Campo de tolerância	D
Campo de tolerância	E
Campo de tolerância	EF
Campo de tolerância	F
Campo de tolerância	FG
Campo de tolerância	G
Campo de tolerância	H
Campo de tolerância	J
Campo de tolerância	JS
Campo de tolerância	K
Campo de tolerância	M
Campo de tolerância	N
Campo de tolerância	P
Campo de tolerância	R
Campo de tolerância	S
Campo de tolerância	T
Campo de tolerância	U
Campo de tolerância	V
Campo de tolerância	X
Campo de tolerância	Y
Campo de tolerância	Z
Campo de tolerância	ZA
Campo de tolerância	ZB
Campo de tolerância	ZC
Norma	DIN 2245-1
Norma	DIN EN ISO 1938-1
Norma	DIN 7164
Qualidade	13
Qualidade	10

Ficha de dados

Qualidade	8
Qualidade	6
Qualidade	7
Qualidade	12
Qualidade	9
Qualidade	11
Medida nominal	1,5 mm
Tipo de calibre	Calibre de qualidade
Tipo de calibre	Calibre de refugo
Calibração	L6
Tipo de produto	Calibre liso passa não passa

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/484020-1,5>