



## Retificadora excêntrica a ar comprimido, Tipo: G2438-65C



### Dados do pedido

Número do pedido	079655 G2438-65C
GTIN	7322590012755
Classe de artigo	03R

### Descrição

#### Modelo:

Potente retificadora excêntrica com prato abrasivo autoaderente de uretano. **Utilização confortável** devido a caixa em compósito com baixo peso e apoio de mão ergonómico. **Acionamento pneumático robusto, suave e de baixa vibração** com cilindro de aço, nível sonoro baixo. Para o **lixamento grosso e intermédio** com 5 mm de curso. Ligação para **aspiração externa**.

#### Material fornecido:

Incluindo os niples necessários.

#### Instrução:

Ver n.º 567775 ou 567901 para discos abrasivos autoaderentes.

Para prato abrasivo autoaderente DynaMaze para n.º 079655 e n.º 079656 tam. X61V e tam. 58436, ver n.º 567872 tam. 150.

### Descrição técnica

vibração máxima conforme EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Peso	0,9 kg
n.º máximo de rotações	12000 r,p,m,

quantidade de ar necessária máxima	540 l/min
Ruído de trabalho	85 dB(A)
Tipo de aspiração	Exterior
Designação do fabricante	G2438-6.5C
Ø do prato abrasivo	150 mm
Curso	5 mm
Tipo de produto	Retificadoras excêntricas

## Acessórios

Disco abrasivo autoaderente de papel (A)Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 120	567775 120
Disco abrasivo autoaderente de papel (A)Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 180	567775 180
Disco abrasivo autoaderente de papel (A)Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 240	567775 240
Disco abrasivo autoaderente de papel (A)Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 320	567775 320
Disco abrasivo autoaderente de papel (A)Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 40	567775 40
Disco abrasivo autoaderente de papel (A)Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 400	567775 400
Disco abrasivo autoaderente de papel (A)Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 60	567775 60
Disco abrasivo autoaderente de papel (A)Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 600	567775 600
Disco abrasivo autoaderente de papel (A)Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 80	567775 80
Disco abrasivo autoaderente de papel (A)Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 800	567775 800
Prato abrasivo autoaderente PUDynaMaze Ø exterior 150	567872 150