

**Sortido de martelo / punção / punção de pinos, Quantidade de ferramentas:
15****Dados do pedido**

Número do pedido	954668 15
GTIN	2050002041998
Classe de artigo	91A

Descrição**Material fornecido:**

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954668: 1 un.

Martelo de serralheiro GARANT n.º 750110 tam. 300: 1 un.

Cinzel plano n.º 740500 tam. 200: 1 un.

Cinzel em cruz n.º 740600 tam. 200: 1 un.

Punção n.º 745500 tam. 3; 4: cada 1 un.

Saca-pinos n.º 747000 tam. 2; 3; 4; 5; 6; 8: cada 1 un.

Punção de marcar n.º 749000 tam. 100; 120/10; 120/12; 150: cada 1 un.

Descrição técnica

Largura em G	8
Profundidade	500 mm
Profundidade em G	20
Largura	200 mm
Quantidade de ferramentas	15
Versão	com ferramenta de impacto
Peso	2,19 kg
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	8x20

Tipo de produto

Base de espuma rígida

Acessórios

Cinzel plano comprimento total 200	740500 200
Cinzel cruzado comprimento total 200	740600 200
Punçãooversão para trabalhos pesados Ø da ponta 3	745500 3
Punçãooversão para trabalhos pesados Ø da ponta 4	745500 4
Saca-pinos, qualidade standard, lacado Ø da ponta D 2	747000 2
Saca-pinos, qualidade standard, lacado Ø da ponta D 3	747000 3
Saca-pinos, qualidade standard, lacado Ø da ponta D 4	747000 4
Saca-pinos, qualidade standard, lacado Ø da ponta D 5	747000 5
Saca-pinos, qualidade standard, lacado Ø da ponta D 6	747000 6
Saca-pinos, qualidade standard, lacado Ø da ponta D 8	747000 8
Punção de marcar, qualidade normal DIN 7250 comprimento total 100	749000 100
Punção de marcar, qualidade normal DIN 7250 comprimento total 120/10	749000 120/10
Punção de marcar, qualidade normal DIN 7250 comprimento total 120/12	749000 120/12
Punção de marcar, qualidade normal DIN 7250 comprimento total 150	749000 150
Martelo de serralheiro com Colar de proteção do punho Peso sem cabo 300	750110 300
Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 954668	952001 954668