


PRYOR



Dados do pedido

Número do pedido	085480 2
GTIN	5022044020283
Classe de artigo	08W

Descrição

Modelo:

Ferramenta de gravação de alta precisão para a identificação rápida e eficiente com **múltiplas letras e números ao mesmo tempo**.

Utilização:

Para a marcação de materiais (p. ex. placas de características, ferramentas, peças de máquinas, etc.) com uma **resistência de até 1200 N/mm²**.

Material fornecido:

100 tipos de punções
12 distanciadores (altura da letra 5 mm: 6 unidades)
1 pinça
1 chave sextavada
1 suporte
em caixa de plástico.

Peça sobresselente:

Os tipos individuais podem ser encomendados sob o n.º 085481 com a especificação da altura/ tipo de letra pretendidos (p. ex. n.º 085481 tam. 3/E).

Descrição técnica

Número de tipos de punção utilizáveis	14
---------------------------------------	----

Comprimento tipos de punção	19,05 mm
Altura tipos de punção	6,4 mm
Comprimento do suporte do punção	29 mm
Largura tipos de punção	2 mm
Altura da letra	2 mm
Tipo de produto	Punção de impacto manual

Acessórios

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/X	085481 2/X
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/I	085481 2/I
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/T	085481 2/T
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/.	085481 2/.
Punções de aço intercambiáveis Conjunto de números 0 – 9 Altura da letra 2	085483 2
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/Q	085481 2/Q
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/K	085481 2/K
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2//	085481 2//
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/7	085481 2/7
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/B	085481 2/B
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2LEER	085481 2LEER
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/P	085481 2/P

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/O	085481 2/O
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/A	085481 2/A
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/,	085481 2/,
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/R	085481 2/R
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/L	085481 2/L
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/1	085481 2/1
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/&	085481 2/&
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/F	085481 2/F
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/D	085481 2/D
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/-	085481 2/-
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/2	085481 2/2
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/S	085481 2/S
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/J	085481 2/J
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/6	085481 2/6
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/W	085481 2/W
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/U	085481 2/U
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 2/M	085481 2/M
	085481 2/Y

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/Y

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/4

085481 2/4

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/H

085481 2/H

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/G

085481 2/G

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/0

085481 2/0

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/8

085481 2/8

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/9

085481 2/9

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/+

085481 2/+

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/Z

085481 2/Z

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/3

085481 2/3

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/V

085481 2/V

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/C

085481 2/C

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/E

085481 2/E

Porta-punções de aço, individual para conjunto n.º 085480
indicado para altura de letra 2-3

085482 2-3

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/N

085481 2/N

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 2/5

085481 2/5