



## Berbequim aparafusador de impacto sem fio, Tipo: M18FPD3-2



### Dados do pedido

Número do pedido 070110 M18FPD3-2

GTIN

Classe de artigo 03L

### Descrição

#### Modelo:

- Potente berbequim aparafusador de impacto sem fio de 2 velocidades com ajuste de binário de vários níveis.
- Baterias RED de íões de lítio REDLITHIUM-ION™ com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga.
- Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil.
- Bucha de aperto rápido de metal FIXTEC com bloqueio de fuso.
- Pega com apoio Softgrip para um elevado conforto do utilizador.
- Iluminação LED da área de trabalho.
- Motor POWERSTATE™ sem escovas (não para tam. M18BPD4) para a máxima eficiência. Desgaste mínimo e vida útil até 10 vezes superior à dos motores DC padrão.
- Eletrónica REDLINK PLUS™ – proteção contra sobrecarga e gestão de desempenho.

Berbequim aparafusador de impacto sem fio com um elevado binário de 158 Nm e um comprimento de apenas 175 mm.

#### Instrução:

Para baterias e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073814 – 073816, 073827 e 073840. Para o módulo de rastreamento Bluetooth adequado, ver 070103 BTT-1.

### Descrição técnica

Ø máximo da broca espiral em betão	16 mm
Ø máximo da broca espiral em madeira	89 mm
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	2100 r,p,m,
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão	1,85 m/s <sup>2</sup>
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Design do motor	FUEL™
Tipo de bateria	lão de lítio
Designação do fabricante	M18 FPD3
binário máximo	158 Nm
utilização típica	Heavy Duty
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 13 mm
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 500 r,p,m,
Tensão da bateria	18 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão	11,3 m/s <sup>2</sup>
Peso	2,1 kg
Capacidade da bateria	2 Ah
Número de baterias incluídas	2
Ø máximo da broca espiral em aço	16 mm
Tipo de produto	Berbequim aparafusador de impacto

## Acessórios

Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18

073816 MB18