



Dados do pedido

Número do pedido	689100 1
GTIN	4018754344383
Classe de artigo	66H

Descrição

Modelo:

Bancada de trabalho móvel WB 621 com 7 gavetas. As 2 gavetas superiores vêm equipadas com um **sortido de ferramentas Stahlwille de 137 peças**, que consiste no seguinte: Chave de parafusos, alicates, chave de caixa de 1/4 e 1/2 polegada, ferramentas de impacto, alicates para anéis de retenção, chaves de parafusos e acessórios. As 5 gavetas restantes podem ser organizadas individualmente.

O sortido de ferramentas universais está precisamente equipado com insertos de espuma rígida de PE de duas cores, o que significa que cada ferramenta tem um sítio definido na bancada de trabalho. O desbloqueio da gaveta do carro de ferramentas ocorre através de um sistema de fecho centralizado mediante uma fechadura de cilindro lateral com chave removível. A bancada de trabalho tem uma grande superfície de trabalho com placa multiplex de bétula, com certificação FSC, 1150×500×30 mm. A cablagem é possível através de duas passagens emborrachadas e do canal de cabos removível na parte traseira. Com suporte de rolos de papel e engate lateral para ganchos, p. ex., para ferramentas maiores. As rodas resistentes a óleo e ácido (Ø125 mm) têm uma proteção contra fios para proteger os rolamentos da sujidade e de fios, com dois travões de estacionamento.

Material fornecido:

Bancada de trabalho: 1 un. WB 621

Conjunto de chaves de parafusos, 22 peças: Cada 1 un. chave combinada n.º 613500 tam. 6; 7; 8; 10; 11; 12;

13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 un. chaves de luneta de roquete tam. 8, 10; 13; 17; 19 mm
 1 un. chave de uma boca com tamanho máx. da chave 34 mm
 Conjunto de alicates, 4 peças: 1 un. chave para tubos tam. 240 mm
 1 un. alicate de corte lateral de alto rendimento tam. 160 mm
 1 un. alicate de pontas chatas tam. 200 mm
 1 un. alicate universal tam. 180 mm
 Conjunto de chaves de caixa, 72 peças: Conjunto de chaves de caixa de 1/4 de polegada + 1/2 polegada, 52 peças
 1 un. conjunto de pontas com 1 un. suporte de chave de parafusos, 21 peças
 Conjunto de ferramentas de impacto, 7 peças: 1 un. martelo de serralheiro tam. 500 g
 1 un. martelo macio tam. 35 mm
 1 un. cinzel plano tam. 175 mm
 2 un. saca-pinos tam. 150×6 mm; 3,4 mm
 1 un. punção tam. 120×4 mm
 1 un. punção de marcar tam. 100×10 mm
 Conjunto de alicates para anéis de retenção, 4 peças: 4 un. tam. A21; A2; J2; J21
 Conjunto de chaves de parafusos + artigos suplementares, 28 peças: 3 un. chaves de parafusos para fenda tam. 2,5; 4; 10 mm
 3 un. chaves de parafusos para Phillips tam. PH1; PH2; PH3
 1 un. jogo de chaves Allen para Torx® interior, 8 peças.
 1 un. jogo de chaves Allen sextavadas, 9 peças
 1 un. navalha para cabos
 1 un. fita métrica tam. 3 m
 1 un. metro articulado de madeira tam. 2 m
 1 un. pesca-peças magnético Mini
 1 un. lanterna tubular

Descrição técnica

Largura	1150 mm
Altura	1045 mm
Profundidade	500 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Quadrado de acionamento	1/2 polegada
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Tipo de produto	Carro de ferramentas

Acessórios

Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 6	613500 6
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 24	613500 24
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 16	613500 16
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 14	613500 14
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 22	613500 22
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 17	613500 17
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 7	613500 7
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 15	613500 15
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 21	613500 21
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 12	613500 12
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 10	613500 10
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 8	613500 8
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 18	613500 18
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 13	613500 13
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 19	613500 19
Chave combinada boca-luneta Tamanho da chave 11	613500 11