

Garant**Micrómetro externo digital HCT IP67 e Bluetooth®, Faixa de medição: 0-25****Dados do pedido**

Número do pedido	421575 0-25
GTIN	4067263036654
Classe de artigo	41B

Descrição**Versão:**

Micrómetro externo inovador IP67 HCT com Bluetooth® 5.0 e dígitos de **12 mm de altura** no ecrã de alto contraste. Duração muito longa da bateria com sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Devido à desativação automática, é atingida uma vida útil muito longa da bateria. Prática função HOLD para congelar o valor de medição para uma leitura segura. Fuso de medição temperado e retificado. Superfícies de medição em metal duro e chanfradas. Roquete com avanço com acionamento rápido. Arco de aço pintado com isolamento térmico. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Reposição a zeros em qualquer posição.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR 2032 n.º 081560.

Nota:

Compatível com a aplicação móvel HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS e a HCT Windows App (disponível para Windows). Pode também ser usado com Human Interface Device (HID).

Descrição técnica

Número de pilhas incluídas	1
----------------------------	---

Ficha de dados

Tamanho dos dígitos do visor LCD	12 mm
Ø do fuso	6,5 mm
Tipo de proteção IP	IP 67
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Modelo do fuso	temperado e retificado
Série	HCT
Leitura	0,0005 polegada
Tipo de pilha	Pilha botão
Passo do fuso	1 mm
Limite de erro	2 µm
Faixa de medição	0 - 25 mm
Calibração	B1
Alimentação de energia	A pilhas
Leitura	0,001 mm
Modelo da área de medição	Metal duro
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Aplicação sem fios	HCT Windows App
Desvio de medição E MPE	±2 µm
Norma	ISO 3611
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface Bluetooth®
Comutação entre medição relativa/absoluta	sim
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/421575-0-25>

