



Conjunto de pontas KK400 RA com ferramenta de acionamento 17 peças, Número peças: 17



Dados do pedido

Número do pedido	676212 17
GTIN	4013288222879
Classe de artigo	63H

Descrição

Modelo:

Pega ergonómica de 2 componentes com reentrâncias de aperto dos dedos e sensação agradável para transferência de potência muito elevada e trabalho sem fadiga. Para rotação para a esquerda e para a direita (com alavanca das mudanças). O roquete integrado com dentado fino (80 dentes/ângulo de retorno de 4,5°) simplifica e acelera o processo de aparafusamento sem tediosos reposicionamentos. Com suporte para pontas Rapidaptor.

Práticos conjuntos Kraftform Kompakt® compostos por pontas e ferramentas de acionamento **para trabalho manual e com máquina. Punho de chave de parafusos Kraftform** com suporte de troca rápida para pontas de 1/4 de polegada com haste C 6,3 e E 6,3.

Índice:

Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para Phillips: Cada 1 un. n.º 674200 tam. 2/89; 3/89

Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para Pozidriv: cada 1 un. 674220 tam. 2/89; 3/89

Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para sextavado interior: Cada 1 un. n.º 674247 tam. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para Torx® interior: Cada 1 un. n.º 674250 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Pontas, comprimento 89 mm, E 6,3 para fenda: cada 1 un. n.º 674260 tam. 5,5/89

Cabo de chave de parafusos: 1 un. n.º 676657 tam. 6,3

Descrição técnica

Designação do fabricante	KK 400 RA Set 1
--------------------------	-----------------

Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Haste sextavada para ponta	E 6,3
Ferramenta de acionamento	Suportes de chave de parafusos
Ferramenta de acionamento	Roquete de ponta de 1/4 polegadas
Ferramenta de acionamento	1 roquete para pontas 1/4 polegada
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

Acessórios

Ponta para Phillips, 1/4 polegada E 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/89	674200 2/89
Ponta para Phillips, 1/4 polegada E 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/89	674200 3/89
Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada E 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/89	674220 2/89
Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada E 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/89	674220 3/89
Ponta para sextavado, comprida, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono/comprimento total 3/89	674247 3/89
Ponta para sextavado, comprida, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono/comprimento total 4/89	674247 4/89
Ponta para sextavado, comprida, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono/comprimento total 5/89	674247 5/89
Ponta para sextavado, comprida, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono/comprimento total 6/89	674247 6/89
Ponta para Torx®, longa, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx®/ comprimento total TX10	674250 TX10

Ponta para Torx®, longa, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx®/ comprimento total TX15	674250 TX15
Ponta para Torx®, longa, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx®/ comprimento total TX20	674250 TX20
Ponta para Torx®, longa, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx®/ comprimento total TX25	674250 TX25
Ponta para Torx®, longa, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx®/ comprimento total TX30	674250 TX30
Ponta para Torx®, longa, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx®/ comprimento total TX40	674250 TX40
Ponta para fenda, 1/4 polegada E 6,3 Largura da aresta de corte/comprimento total 5,5/89	674260 5,5/89
Cabo em T para pontas de 1/4 polegada com roquete integrado e mandril de troca rápida Alojamento sextavado 6,3	676657 6,3