

**HOLEX****Conjunto de complementos 3/8 polegada, Quantidade de ferramentas: 17****Dados do pedido**

Número do pedido	953714 17
GTIN	4067263723592
Classe de artigo	91A

**Descrição****Modelo:**

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta. Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) da área útil da gaveta.

**Indicado para:**

**Carros de ferramentas GARANT** com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de **20 G × 16 G** ou 500 × 400 mm (L × P).

As espumas de tamanho 10G × 8G cabem em Shadowboards n.º 923210 tam. 250 (2 espumas por Shadowboard).

**Material fornecido:**

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953714: 1 un.

Inserto de 12 faces HOLEX n.º 637320 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: cada 1 un.

Inserto para chave de parafusos sextavada HOLEX extra comprida n.º 637613 tam. 4; 5; 6; 8; 10: cada 1 un.

**Descrição técnica**

Profundidade	250 mm
--------------	--------

Profundidade em G	10
Largura	200 mm
Versão	com chave de caixa
Largura em G	8
Quantidade de ferramentas	17
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	8×10
Quadrado de acionamento	3/8 polegada
Tipo de produto	Base de espuma rígida

## Acessórios

Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido Tamanho da chave 10	637320 10
Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido Tamanho da chave 11	637320 11
Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido Tamanho da chave 12	637320 12
Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido Tamanho da chave 13	637320 13
Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido Tamanho da chave 14	637320 14
Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido Tamanho da chave 15	637320 15
Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido Tamanho da chave 16	637320 16
Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido Tamanho da chave 17	637320 17
Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido Tamanho da chave 18	637320 18
Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido Tamanho da chave 19	637320 19

Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido Tamanho da chave 21	637320 21
Inserto de 12 faces 3/8 polegada comprido Tamanho da chave 22	637320 22
Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada longo, com cabeça esférica Sextavado 10	637613 10
Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada longo, com cabeça esférica Sextavado 4	637613 4
Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada longo, com cabeça esférica Sextavado 5	637613 5
Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada longo, com cabeça esférica Sextavado 6	637613 6
Insertos para chave de parafusos sextavada 3/8 polegada longo, com cabeça esférica Sextavado 8	637613 8
Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 953714	952001 953714