

Conjunto de chaves de caixa de 1/4 polegadas, Quantidade de ferramentas: 46



Dados do pedido

Número do pedido	953743 46
GTIN	2050002075412
Classe de artigo	91A

Descrição

Modelo:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta. Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G x 8 G ou 250 x 200 mm) ou 1/2 (20 G x 8 G ou 500 x 200 mm) da área útil da gaveta.

Indicado para:

Carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de **20 G x 16 G** ou 500 x 400 mm (L x P).

Material fornecido:

Cabo em T GARANT n.º 633029 tam. 116: 1 un.

Extensão GARANT n.º 632429 tam. 50; 150: cada 1 un.

Inserto para chave de parafusos HOLEX para Phillips n.º 631623 tam.1; 2; 3; 4: cada 1 un.

Roquete GARANT reversível n.º 632025 tam. 1/4: 1 un.

Articulação de cardan GARANT n.º 633529 tam. 1/4: 1 un.

Inserto para chave de parafusos sextavada GARANT n.º 631729 tam. 2,5; 3; 4; 5; 6: cada 1 un.

Cabo de encaixe GARANT n.º 632829 tam. 146: 1 un.

Inserto para chave de parafusos HOLEX para Torx® comprido n.º 631773 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: cada 1 un.

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953743: 1 un.

Inserto para chave de parafusos HOLEX para fenda n.º 631613 tam. 3,5; 4; 5,5; 8: cada 1 un.

Inserto para chave de caixa GARANT para Torx® n.º 631515 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10: cada 1 un.

Inserto para chave de caixa sextavada GARANT n.º 631225 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: cada 1 un.

Descrição técnica

Profundidade	500 mm
Quantidade de ferramentas	46
Versão	com chave de caixa
Largura	200 mm
Profundidade em G	20
Largura em G	8
Propriedades da espuma dura LD45, espessura	30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	8×20
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Tipo de produto	Base de espuma rígida

Acessórios

Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 10	631225 10
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 11	631225 11
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 12	631225 12
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 13	631225 13
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 14	631225 14
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 4	631225 4
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 4,5	631225 4,5
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 5	631225 5

Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 5,5	631225 5,5
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 6	631225 6
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 7	631225 7
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 8	631225 8
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 9	631225 9
Inserto para chave de caixa, 1/4 polegada para Torx® Perfil Torx® E10	631515 E10
Inserto para chave de caixa, 1/4 polegada para Torx® Perfil Torx® E4	631515 E4
Inserto para chave de caixa, 1/4 polegada para Torx® Perfil Torx® E5	631515 E5
Inserto para chave de caixa, 1/4 polegada para Torx® Perfil Torx® E6	631515 E6
Inserto para chave de caixa, 1/4 polegada para Torx® Perfil Torx® E7	631515 E7
Inserto para chave de caixa, 1/4 polegada para Torx® Perfil Torx® E8	631515 E8
Inserto para chave de parafusos para fenda, 1/4 polegada Largura da lâmina 3,5	631613 3,5
Inserto para chave de parafusos para fenda, 1/4 polegada Largura da lâmina 4	631613 4
Inserto para chave de parafusos para fenda, 1/4 polegada Largura da lâmina 5,5	631613 5,5
Inserto para chave de parafusos para fenda, 1/4 polegada Largura da lâmina 8	631613 8
Inserto para chave de parafusos para Phillips, 1/4 polegada Tamanho da fenda em cruz 1	631623 1
Inserto para chave de parafusos para Phillips, 1/4 polegada Tamanho da fenda em cruz 2	631623 2
	631623 3

Inserto para chave de parafusos para Phillips, 1/4 polegada
Tamanho da fenda em cruz 3

Inserto para chave de parafusos para Phillips, 1/4 polegada
Tamanho da fenda em cruz 4

631623 4

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4
polegada comprimento Sextavado 2,5

631729 2,5

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4
polegada comprimento Sextavado 3

631729 3

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4
polegada comprimento Sextavado 4

631729 4

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4
polegada comprimento Sextavado 5

631729 5

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4
polegada comprimento Sextavado 6

631729 6

Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para
Torx® comprimento Perfil Torx® TX10

631773 TX10

Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para
Torx® comprimento Perfil Torx® TX15

631773 TX15

Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para
Torx® comprimento Perfil Torx® TX20

631773 TX20

Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para
Torx® comprimento Perfil Torx® TX25

631773 TX25

Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para
Torx® comprimento Perfil Torx® TX30

631773 TX30

Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para
Torx® comprimento Perfil Torx® TX40

631773 TX40

Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para
Torx® comprimento Perfil Torx® TX8

631773 TX8

Inserto para chave de parafusos, 1/4 polegada para
Torx® comprimento Perfil Torx® TX9

631773 TX9

Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator Tipo 1/4

632025 1/4

Extensão, 1/4 polegada comprimento total 150

632429 150

Extensão, 1/4 polegada comprimento total 50

632429 50

Cabo de encaixe, 1/4 polegada comprimento total 146

632829 146

Cabo em T, 1/4 polegada comprimento total 116	633029 116
Articulação de cardan, 1/4 polegada Tipo 1/4	633529 1/4
Inserção de espuma dura para jogos de ferramentas indicado para conjuntos de espuma rígida 953743	952001 953743