

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	145809 MF3-20
GTIN	4067263118374
Classe de artigo	11K

Descrição

Modelo:

Caixa de chapa robusta com pega de transporte e 2 fechos. Cada ferramenta encontra-se numa inserção de espuma de forma segura para o transporte e protegida e está imediatamente acessível graças a uma organização clara. Para uma descrição detalhada das ferramentas, consulte os produtos individuais.

Índice:

cada 1 jogo de broca de roscar manual n.º 130470: Tam. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

cada 1 caçonete n.º 141050: Tam. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

cada 1 desandador regulável n.º 148410: Tam. 1; 3

cada 1 porta-caçonetes n.º 149310: Tam. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

1 suporte de ferramentas com roquete n.º 148701: Tam. 85; 110

1 gabarito de rosca n.º 477000: Tam. M/W

1 chave de parafusos n.º 664300: Tam. 3×60

Descrição técnica

Tipo de rosca	MF
Ângulo do flanco	60 grau
Tipo de produto	Caçonete

Acessórios

Jogo de brocas de rosca manuais MF 10X1	130470 10X1
Jogo de brocas de rosca manuais MF 12X1,5	130470 12X1,5
Jogo de brocas de rosca manuais MF 14X1,5	130470 14X1,5
Jogo de brocas de rosca manuais MF 16X1,5	130470 16X1,5
Jogo de brocas de rosca manuais MF 18X1,5	130470 18X1,5
Jogo de brocas de rosca manuais MF 20X1,5	130470 20X1,5
Jogo de brocas de rosca manuais MF 3X0,35	130470 3X0,35
Jogo de brocas de rosca manuais MF 4X0,5	130470 4X0,5
Jogo de brocas de rosca manuais MF 5X0,5	130470 5X0,5
Jogo de brocas de rosca manuais MF 6X0,75	130470 6X0,75
Jogo de brocas de rosca manuais MF 8X1	130470 8X1
CaçoneteHSS MF 10X1	141050 10X1
CaçoneteHSS MF 12X1,5	141050 12X1,5
CaçoneteHSS MF 14X1,5	141050 14X1,5
CaçoneteHSS MF 16X1,5	141050 16X1,5
CaçoneteHSS MF 18X1,5	141050 18X1,5
CaçoneteHSS MF 20X1,5	141050 20X1,5
CaçoneteHSS MF 4X0,5	141050 4X0,5
CaçoneteHSS MF 5X0,5	141050 5X0,5
CaçoneteHSS MF 6X0,75	141050 6X0,75
CaçoneteHSS MF 8X1	141050 8X1
Caixa de chapa vazia para jogo de ferramentas de corte de rosca fina para rosca fina métrica MF3-20	145815 MF3-20
Desandador, ajustável Tipo 1	148410 1
Desandador, ajustável Tipo 3	148410 3
Porta-caçonetes para Ø de caçonete x altura 20X7	149310 20X7

Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 25X9	149310 25X9
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 30X11	149310 30X11
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 38X10	149310 38X10
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 45X14	149310 45X14
Gabarito de roscas para rosca M/W	477000 M/W