

Mahr

### Comparador digital com operação por toque e i-wi Leitura 0,0005 mm, Faixa de medição: 12,5



#### Dados do pedido

Número do pedido	434325 12,5
GTIN	4059192066642
Classe de artigo	43A

#### Descrição

##### Versão:

Comparador digital com visor numérico **muito grande** e indicação de tolerância integrada. Indicação de escala analógica adicional com limites de tolerância.

Frente de vidro temperado com painéis de comando táteis sem desgaste, 3 valores PRESET, indicador LED a cores em função do modo de tolerância.

Com **sistema de rádio i-Wi integrado**, para a transmissão fácil e sem fios dos dados de medição para qualquer computador.

**Funções de medição dinâmicas (MAX/MIN/MIN-MAX):** para ensaios de concentricidade e planicidade ou procura de pontos de inversão.

##### Função:

PRESET, tolerância, ABS (a indicação pode ser definida para zero sem perder a relação a PRESET), fator (multiplicador para curso de medição), função LOCK (bloqueio de teclas no menu).

Possibilidade de transferência de dados. IP42: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com  $\varnothing > 1$  mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames.

##### Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR 2450 n.º 081560.

## Ficha de dados

### Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498941.

Recetor de rádio i-wi n.º 498912 STICK.

### Descrição técnica

Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,004 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Leitura comutável	0,0005 mm
Tipo de proteção IP	IP 42
Ø do veio de fixação h6	8 mm
Força de medição	0,65–0,90 N
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2450
Número de pilhas incluídas	1
Calibração	C1
Leitura comutável	0,00002 polegada
Olhal na parede traseira do comparador	não
Norma	Norma de fábrica
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	Interface Digimatic
Interface	Sistema de rádio i-wi MAHR
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Comparador

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/434325-12,5>