



Conjunto de bits "Tool-Check PLUS" com ferramenta de acionamento e inserções para chaves de caixa 39 peças, Número peças: 39



Dados do pedido

Número do pedido	676172 39
GTIN	4013288234896
Classe de artigo	63H

Descrição

Versão:

Práticos conjuntos Kraftform Kompakt® compostos por pontas e ferramentas de acionamento **para trabalho manual e com máquina. Punho de chave de parafusos** Kraftform com suporte de troca rápida para pontas de 1/4 de polegada com haste C 6,3 e E 6,3.

Índice:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: 2 un. tam. 1; 3 un. tam. 2; 1 un. tam. 3

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: 1 un. tam. 1; 3 un. tam. 2; 1 un. tam. 3

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para sextavado interior: Cada 1 un. tam. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: Cada 1 un. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior com pino: cada 1 un. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para fenda: 1 un. tam. 1,0x5,5 mm

Inseros para chave de caixa 1/4 polegada, para sextavado exterior: Cada 1 un. tam. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Adaptador: 1 un. quadrado interior de 1/4 de polegada – alojamento de pontas de 1/4 de polegada

Porta-pontas "Rapidaptor": 1 un. n.º 675020 tam. 6,3K

Suportes de chave de parafusos: 1 un.

Roquete para pontas 1/4 polegada: 1 un. n.º 676645 tam. 1/4

Descrição técnica

Ficha de dados

Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Perfil de saída	Chave de caixa sextavada
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Designação do fabricante	Tool-Check PLUS
Número de peças	39
Ferramenta de acionamento	Suportes de chave de parafusos
Ferramenta de acionamento	Roquete para pontas 1/4 polegada
Tipo de produto	Ferramenta de pontas