


PRYOR



Dados do pedido

Número do pedido	085480 4
GTIN	5022044020306
Classe de artigo	08W

Descrição

Modelo:

Ferramenta de gravação de alta precisão para a identificação rápida e eficiente com **múltiplas letras e números ao mesmo tempo**.

Utilização:

Para a marcação de materiais (p. ex. placas de características, ferramentas, peças de máquinas, etc.) com uma **resistência de até 1200 N/mm²**.

Material fornecido:

100 tipos de punções
12 distanciadores (altura da letra 5 mm: 6 unidades)
1 pinça
1 chave sextavada
1 suporte
em caixa de plástico.

Peça sobresselente:

Os tipos individuais podem ser encomendados sob o n.º 085481 com a especificação da altura/ tipo de letra pretendidos (p. ex. n.º 085481 tam. 3/E).

Descrição técnica

Número de tipos de punção utilizáveis	9
---------------------------------------	---

Largura tipos de punção	4 mm
Altura tipos de punção	8 mm
Comprimento tipos de punção	19,05 mm
Altura da letra	4 mm
Comprimento do suporte do punção	39 mm
Tipo de produto	Punção de impacto manual

Acessórios

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/N	085481 4/N
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4//	085481 4//
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/8	085481 4/8
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4LEER	085481 4LEER
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/0	085481 4/0
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/B	085481 4/B
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/9	085481 4/9
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/5	085481 4/5
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/M	085481 4/M
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/-	085481 4/-
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/E	085481 4/E
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/H	085481 4/H

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/P	085481 4/P
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/.	085481 4/.
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/7	085481 4/7
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/,	085481 4/,
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/S	085481 4/S
Porta-punções de aço, individual para conjunto n.º 085480 indicado para altura de letra 4-5	085482 4-5
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/Q	085481 4/Q
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/C	085481 4/C
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/W	085481 4/W
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/1	085481 4/1
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/L	085481 4/L
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/4	085481 4/4
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/D	085481 4/D
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/Z	085481 4/Z
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/3	085481 4/3
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/U	085481 4/U
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 4/O	085481 4/O
	085481 4/I

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/I

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/6

085481 4/6

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/J

085481 4/J

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/G

085481 4/G

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/K

085481 4/K

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/X

085481 4/X

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/R

085481 4/R

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/+

085481 4/+

Punções de aço intercambiáveis Conjunto de números 0 –
9 Altura da letra 4

085483 4

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/T

085481 4/T

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/Y

085481 4/Y

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/2

085481 4/2

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/F

085481 4/F

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/V

085481 4/V

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 4/A

085481 4/A