

PRYOR



Dados do pedido

Número do pedido	085480 5
GTIN	5022044020160
Classe de artigo	08W

Descrição

Modelo:

Ferramenta de gravação de alta precisão para a identificação rápida e eficiente com **múltiplas letras e números ao mesmo tempo.**

Utilização:

Para a marcação de materiais (p. ex. placas de características, ferramentas, peças de máquinas, etc.) com uma **resistência de até 1200 N/mm².**

Material fornecido:

100 tipos de punções
12 distanciadores (altura da letra 5 mm: 6 unidades)
1 pinça
1 chave sextavada
1 suporte
em caixa de plástico.

Peça sobresselente:

Os tipos individuais podem ser encomendados sob o n.º 085481 com a especificação da altura/ tipo de letra pretendidos (p. ex. n.º 085481 tam. 3/E).

Descrição técnica

Comprimento tipos de punção	19,05 mm
-----------------------------	----------

Número de tipos de punção utilizáveis	8
Altura tipos de punção	8 mm
Altura da letra	5 mm
Comprimento do suporte do punção	39 mm
Largura tipos de punção	4,8 mm
Tipo de produto	Punção de impacto manual

Acessórios

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/7	085481 5/7
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/E	085481 5/E
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/M	085481 5/M
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/8	085481 5/8
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/V	085481 5/V
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/.	085481 5/.
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/T	085481 5/T
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/W	085481 5/W
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/U	085481 5/U
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/Y	085481 5/Y
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/L	085481 5/L
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/2	085481 5/2

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/+	085481 5/+
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/F	085481 5/F
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/5	085481 5/5
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/R	085481 5/R
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/D	085481 5/D
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/6	085481 5/6
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5LEER	085481 5LEER
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/H	085481 5/H
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/&	085481 5/&
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/P	085481 5/P
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/1	085481 5/1
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/N	085481 5/N
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/C	085481 5/C
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/0	085481 5/0
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/S	085481 5/S
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/J	085481 5/J
Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480 Altura da letra/caractere 5/G	085481 5/G
	085481 5/I

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/l

Punções de aço intercambiáveis Conjunto de números 0 – 9
Altura da letra 5

085483 5

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/Q

085481 5/Q

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/O

085481 5/O

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/,

085481 5/,

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/3

085481 5/3

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/Z

085481 5/Z

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/9

085481 5/9

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/A

085481 5/A

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/X

085481 5/X

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/K

085481 5/K

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/4

085481 5/4

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5//

085481 5//

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/-

085481 5/-

Punção de aço individual intercambiável para o n.º 085480
Altura da letra/caractere 5/B

085481 5/B

Porta-punções de aço, individual para conjunto n.º 085480
indicado para altura de letra 4-5

085482 4-5