

Garant**Jogo de machos de roscar para máquina de furos passantes + broca espiral de furo de núcleo, para rosca métrica: M3-12****Dados do pedido**

Número do pedido	146723 M3-12
GTIN	4045197876577
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

Composto por brocas de roscar para máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e brocas espirais de furo de núcleo tam. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Índice:

Cada jogo de machos de roscar para máquina M3 – M12 n.º 132640 e broca craneana n.º 114580

Descrição técnica

para rosca métrica	M3 – M12
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371

Tipo de produto

Machos de roscar

Acessórios

Broca espiral HSS-E Ø DC h8 10,2	114580 10,2
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 2,5	114580 2,5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 3,3	114580 3,3
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 4,2	114580 4,2
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 5	114580 5
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 6,8	114580 6,8
Broca espiral HSS-E Ø DC h8 8,5	114580 8,5
Macho de roscar para máquina HSS-E M M10	132640 M10
Macho de roscar para máquina HSS-E M M12	132640 M12
Macho de roscar para máquina HSS-E M M3	132640 M3
Macho de roscar para máquina HSS-E M M4	132640 M4
Macho de roscar para máquina HSS-E M M5	132640 M5
Macho de roscar para máquina HSS-E M M6	132640 M6
Macho de roscar para máquina HSS-E M M8	132640 M8
Macho de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E M M10	132680 M10
Macho de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E M M12	132680 M12
Macho de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E M M3	132680 M3
Macho de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E M M4	132680 M4
Macho de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E M M5	132680 M5
Macho de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E M M6	132680 M6
Macho de roscar para máquina HOLEX Pro Tap HSS-E M M8	132680 M8
Caixa vazia Tipo 4	146960 4