

Retificadoras excêntricas, Tipo: EX150ES



Dados do pedido

Número do pedido	077321 EX150ES
GTIN	4002395135479
Classe de artigo	07A

Descrição

Modelo:

- Potente retificadora excêntrica com motor de 440 W.
- Pré-seleção eletrónica do número de rotações. Troca da lixa através de sistema de fixação autoaderente.
- Pré-seleção de 2 níveis do círculo oscilante de 3,2 mm/6,4 mm.
- Aspiração de pó integrada através de prato abrasivo universal com 6 furos. Ligação para sistema de aspiração externo.

Material fornecido:

Inclui prato abrasivo excêntrico Ø 150 mm, pega adicional, folha de lixa, saco de pó, adaptador de aspiração.

Instrução:

Disco abrasivo adequado com 6 perfurações n.º de artigo 567775, com 15 perfurações n.º de artigo 567558 e ABRANET n.º de artigo 567800.

Descrição técnica

Ø do prato abrasivo	150 mm
Curso do circuito oscilador	3,2 / 6,4 mm
vibração máxima conforme EN	8,5 m/s ²
Designação do fabricante	EX150ES
Peso	2,8 kg

Consumo energético	440 W
Número de oscilações	4000 - 10000 r,p,m,
Alimentação de energia	A energia elétrica
embalagem	Mala de transporte
Tipo de produto	Retificadoras excêntricas

Acessórios

Disco abrasivo autoaderente ABRANET® Granulometria 240	567800 240
Disco abrasivo autoaderente de papel (A) Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 600	567775 600
Disco abrasivo autoaderente ABRANET® Granulometria 80	567800 80
Disco abrasivo autoaderente de papel (A) Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 400	567775 400
Prato abrasivo sobresselente para EX150E / EX150ES indicado para EX150	077329 EX150
Disco abrasivo autoaderente de papel (A) Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 320	567775 320
Disco abrasivo autoaderente ABRANET® Granulometria 320	567800 320
Disco abrasivo autoaderente de papel (A) Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 40	567775 40
Disco abrasivo autoaderente de papel (A) Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 800	567775 800
Disco abrasivo autoaderente de papel (A) Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 80	567775 80
Disco abrasivo autoaderente ABRANET® Granulometria 400	567800 400
Disco abrasivo autoaderente de papel (A) Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 120	567775 120
Disco abrasivo autoaderente de papel (A) Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 60	567775 60
Disco abrasivo autoaderente de papel (A) Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 180	567775 180

Disco abrasivo autoaderente de papel (A) Perfuração de 6 furos + 1 Granulometria 240	567775 240
Disco abrasivo autoaderente ABRANET® Granulometria 180	567800 180
Disco abrasivo autoaderente ABRANET® Granulometria 120	567800 120