



## Jogo de limas de lapidação de precisão SH 2 = fino (13 unidades)



### Dados do pedido

Número do pedido	528010
GTIN	2050001697646
Classe de artigo	53B

### Descrição

#### Modelo:

As peças em bruto **das limas estriadas de precisão suíças** são forjadas e retificadas e, graças a máquinas de precisão, são fornecidas com um corte extremamente exato de densidade e profundidade uniformes, com uma dureza de **65 – 66 HRC**. O corte picado de forma exata até à ponta mais externa comprova a qualidade destas limas estriadas. Máxima precisão de forma, enorme desempenho de limagem com vida útil extremamente longa distinguem estas limas estriadas de precisão.

#### Utilização:

Para trabalhos precisos e delicados mesmo com materiais muito duros, por exemplo, no fabrico de moldes e ferramentas.

#### Material fornecido:

Em estojo de enrolar. 1 lima de precisão cada n.º 528050 Forma 911 – 985.

### Descrição técnica

Grau de finura	fino
Corte suíço	2
Número de cortes	38 cm
Comprimento total	150 mm

Número de limas individuais

13

Tipo de produto

Lima de lapidação de precisão

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Uni	condicionalmente adequado		

**Acessórios**

Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 911	528050 911
Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 914	528050 914
Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 916	528050 916
Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 917	528050 917
Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 930	528050 930

Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 942	528050 942
Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 952	528050 952
Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 964	528050 964
Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 965	528050 965
Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 974	528050 974
Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 981	528050 981
Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 984	528050 984
Lima de lapidação de precisão fina Comprimento 150 mm Tipo 985	528050 985
Estojo enrolável para limas de lapidação Número de compartimentos 13	528510 13