



Rebarbadora multiusos/Conjunto de raspadores em caixa de plástico 22 peças



Dados do pedido

Número do pedido	839954
GTIN	7290005397868
Classe de artigo	83G

Descrição

Material fornecido:

Rebarbadora de chapa: 1 unid. n.º 839860

Disco de corte sobressalente: 1 unid. n.º 839870

Punho de rebarbadora para lâminas S: 1 un. n.º 839890 tam. S

Lâmina de rebarbar HSS Ø 3,2 mm: Cada 1 un. n.º 838510 tam. S10; S20; S30; S150

Cabeça para rebarbar ROTO-DRIVE HSS Ø 10,4 mm: 1 un. n.º 838610 tam. 10,4

Cabeça para rebarbar exterior ROTO-DRIVE HSS Ø 4–18 mm: 1 unid. n.º 838660

Punho de rebarbadora para haste telescópica: 1 un. n.º 839890 tam. T

Haste telescópica para lâminas S Ø 3,2 mm: 1 unid. n.º 838430

Haste telescópica para lâminas N Ø 2,6 mm: 1 unid. n.º 839170

Lâmina de rebarbar HSS Ø 2,6 mm: Cada 1 un. n.º 839010 tam. N1; N2

Haste telescópica para cabeças de rebarbar: 1 unid. n.º 839620

Cabeça de rebarbar HSS, 90°, Ø 20 mm: 1 un. n.º 839610 tam. 20

Haste telescópica para pastilhas de corte: 1 unid. n.º 839725

Placa de corte para ranhuras de chaveta, 11 mm: 1 un. n.º 839720 tam. 11

Haste telescópica para lâminas para raspador: 1 unid. n.º 839679

Lâmina para raspador mini: 1 unid. n.º 839677

Lâmina para raspador especial: 1 unid. n.º 839678

Punho de rebarbadora em alumínio para lâminas N Ø 2,6 mm: 1 un. semelhante ao n.º 839150

Descrição técnica

Tipo de produto

Rebarbadora

Acessórios

Haste telescópica para lâminas S ? 3,2	838430
Lâmina de rebarbar Tipo S100	838510 S100
Lâmina de rebarbar Tipo S150	838510 S150
Lâmina de rebarbar Tipo S20	838510 S20
Lâmina de rebarbar Tipo S30	838510 S30
Cabeça de rebarbamento de furos HSS 90°, com haste Ø da cabeça de rebarbação 10,4	838610 10,4
Cabeça de rebarbamento exterior HSS para ? 4?18 mm	838660
Lâmina de rebarbar Tipo N1	839010 N1
Lâmina de rebarbar Tipo N2	839010 N2
Haste telescópica para lâminas N ? 2,6	839170
Cabeça de rebarbamento HSS, 90° Ø da cabeça de rebarbação 20	839610 20
Haste telescópica para cabeças de rebarbar	839620
Mini lâmina raspadora, reta	839677
Lâmina raspadora especial, com manivela	839678
Haste telescópica para lâminas para raspador	839679
Placa de corte para ranhuras de chaveta para largura máxima 11	839720 11
Haste telescópica para pastilhas de corte	839725
Rebarbadora de chapas metálicas com 2 discos de corte HSS	839860
Disco de corte sobresselente em HSS	839870
Punho de rebarbadora Tipo S	839890 S

Punho de rebarbadora Tipo T

839890 T