



Medidor rápido para interior digital XT Hologic com Bluetooth®, Faixa de medição: 10-12,5



Dados do pedido

Número do pedido	428702 10-12,5
GTIN	5051102207762
Classe de artigo	46B

Descrição

Versão:

Medidores rápidos para interiores de 3 pontos Hologic para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5–16 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medição segura e sem erros sem nónio. Compatível com a aplicação HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS.

Vantagem:

Medição muito rápida e com repetição exata com o punho da pistola e força de medição constante.

Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 2 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Pistola de medição, cabeça de medição com protocolo de ensaio UKAS, incluindo 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, dongle USB n.º 498952, anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Ficha de dados

Peça sobresselente:

Cabeças de medição sobresselentes n.º 428605, mordentes de medição n.º 428745, mola de retorno n.º 428746.

Descrição técnica

Leitura	0,001 mm
Profundidade de medição standard	58 mm
Faixa de medição	10 - 12,5 mm
Medida a	1,9 mm
Profundidade de medição com extensão	134 mm
Limite de erro	0,004 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Série	HCT
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	Software de fabricante
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface Bluetooth®
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Medidor de interiores de 3 pontos

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/428702-10-12,5>
