



## Disco de fibra Cubitron™ II (CER) 987C, Ø 178 mm, Granulometria: 80



### Dados do pedido

Número do pedido	566491 80
GTIN	30051141277432
Classe de artigo	53F

### Descrição

#### Versão:

O **grão de lixa de alto desempenho** moldado com precisão nos produtos 3M™ consiste em triângulos de cerâmica definidos que estão perfeitamente alinhados na base de lixa.

**Desempenho de desbaste muito reforçado** com vida útil muito longa e qualidade da superfície uniforme.

**Fibra vulcânica** extremamente resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.

Modelo de ponta Cubitron™ II. Máximo desempenho de desbaste.

O auxiliar de lixa aplicado adicionalmente assegura uma abrasão sem aquecer sem cores de recozimento e reduz a obstrução em materiais de lubrificação.

#### Utilização:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566690/566692. O grão de lixa cortante permite um **trabalho confortável e ergonómico** com reduzida pressão de contacto. Graças ao elevado desempenho de desbaste, os discos de fibra 3M™ também são uma alternativa real aos discos abrasivos de lâminas e de desbaste.

Para o processamento de **aço inoxidável, alumínio, titânio** e ligas de níquel.

### Descrição técnica

## Ficha de dados

Designação do fabricante	987C
Granulometria	80
Ø do disco	178 mm
Série	Cubitron™II
Abrasivo	Cubitron™ II
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Base abrasiva	Fibra vulcanizada
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 178 mm
Ø do furo	22,23 mm
otimizado para material	Alumínio
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
n.º máximo de rotações	8500 r,p,m,
Tipo de produto	Disco de fibra

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
seco	adequado		

**Produtos adequados**

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/566491-80>

---