



Jogo de chaves de parafusos para fenda, com cabo “multicraft”, Número de chaves de parafusos: 5



Dados do pedido

Número do pedido	660910 5
GTIN	7610733085682
Classe de artigo	63E

Descrição

Modelo:

Chaves de parafusos versáteis e robustas com uma lâmina cónica (ponta de corte) e suporte de chave sextavado.

Cabo resistente “multicraft” de plástico resistente a impactos (sem cádmio), particularmente fácil de agarrar, mesmo com as mãos oleosas.

Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Com borda cortante plana-paralela, escalonada. A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves. Superfície niquelada e cromada, de ponta preta.

Vantagem:

- **Arestas de corte paralelas remotas com contacto de superfície em vez de contacto de linha para uma transferência de binário mais elevada.**
- **Sem efeito Cam-out.**
- **Corte perfeitamente adequado para ranhuras de parafuso padronizadas e não padronizadas.**
- **O arredondamento suave e sem rebarbas da pega impede a fricção na palma da mão.**
- **Uma forma esférica e ergonómica com uma superfície antideslizante e delicada para a pele garante um trabalho sem fadiga e binários elevados.**
- **Proteção contra deslize.**
- **Marcação com o símbolo e o tam. da força descendente.**

Utilização:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

Índice:

cada 1 chave de parafusos n.º 660900: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Descrição técnica

Número de chaves de parafusos	5
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Chave de parafusos

Acessórios

Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente "multicraft" Largura da aresta de corte l 10	660900 10
Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente "multicraft" Largura da aresta de corte l 13	660900 13
Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente "multicraft" Largura da aresta de corte l 3,5	660900 3,5
Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente "multicraft" Largura da aresta de corte l 4	660900 4
Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente "multicraft" Largura da aresta de corte l 5,5	660900 5,5
Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente "multicraft" Largura da aresta de corte l 6,5	660900 6,5
Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente "multicraft" Largura da aresta de corte l 8	660900 8
Suporte para parafuso Tipo 1	666425 1