

Garant**Conjunto de pontas com ferramenta de acionamento 32 peças****Dados do pedido**

Número do pedido	676160
GTIN	4045197635013
Classe de artigo	61F

Descrição**Modelo:**

Caixa de sistema de plástico ABS quase inquebrável com dobradiças integradas e fecho rápido. Quando abertos, os pontas podem ser removidos convenientemente e facilmente graças às grandes lacunas.

Práticos conjuntos Kraftform Kompakt® compostos por pontas e ferramentas de acionamento **para trabalho manual e com máquina. Punho de chave de parafusos** Kraftform com suporte de troca rápida para pontas de 1/4 de polegada com haste C 6,3 e E 6,3.

Índice:

Lâminas de pontas C 6,3 (1/4 de polegada) sortidas; 1 porta-pontas; 1 adaptador; 1 roquete para pontas

Índice:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: N.º 675105 cada 1 un. tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: N.º 675115 cada 2 un. tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para sextavado interior: N.º 675125 1 un. tam. 2,5; 3; 4; 5; 6

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: n.º 675155 cada 2 un. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para fenda: 1 un. tam. 4x0,5; 5,5x1; 6,5x1,2

Adaptador: 1 un. quadrado interior de 1/4 de polegada – alojamento de pontas de 1/4 de polegada

Porta-pontas rápido: 1 un. n.º 675050 tam. 6,3

Roquete para pontas 1/4 polegada: 1 unid. n.º 676690

Descrição técnica

Haste sextavada para ponta	C 6,3
Altura	47 mm
Comprimento	127 mm
Largura	85 mm
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Número de peças	32
Ferramenta de acionamento	Roquete para pontas 1/4 polegada
embalagem	Caixa de plástico ABS
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

Acessórios

Caixa de sistema Tipo 21-1	630320 21-1
Eixo com íman / acoplamento rápido Haste sextavada 6,3	675050 6,3
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675105 1/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675105 2/25
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675105 3/25
Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675115 1/25
	675115 2/25

Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25

Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25

675115 3/25

Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Hex-Plus Sextavado 2,5

675125 2,5

Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Hex-Plus Sextavado 3

675125 3

Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Hex-Plus Sextavado 4

675125 4

Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Hex-Plus Sextavado 5

675125 5

Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Hex-Plus Sextavado 6

675125 6

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Perfil Torx® TX10

675155 TX10

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Perfil Torx® TX15

675155 TX15

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Perfil Torx® TX20

675155 TX20

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Perfil Torx® TX25

675155 TX25

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Perfil Torx® TX30

675155 TX30

Ponta para Torx®, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção Perfil Torx® TX40

675155 TX40

Chave de roquete para bits de 1/4 de polegada C 6,3 e E 6,3 Tipo 1/4

676690 1/4