

Conjunto de ferramentas, 29 peças com isolamento VDE na pasta de ferramentas



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 680540 |
| GTIN | 2050001017611 |
| Classe de artigo | 66H |

Descrição

Utilização:

Contém **ferramentas, isoladas conforme DIN EN 60900 / VDE 0682**. Pasta de ferramentas de pele sintética macia.

Material fornecido:

Chave de uma boca: Cada 1 un. n.º 613333 tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Chave de caixa **wiha** com cabo: Cada 1 un. n.º 622500 tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Chave de parafusos de fenda para electricista: Cada 1 un. n.º 663301 tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Detetor de tensão **PB Swiss Tools** até 250 V: 1 un. n.º 665020 tam. 2,5

Detetor de tensão "analógico" **BENNING**: 1 un. n.º 473105 tam. ANALOG

Chave para parafusos de ajuste, totalmente isolada até 1000 V, conforme com EN 60900: 1 unid. n.º 665800

Chave de parafusos para electricista para Phillips: Cada 1 un. n.º 668631 tam. 1; 2

Alicate universal **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 701700 tam. 180

Alicate de pontas chatas **KNIPEX**® com lâmina: 1 un. n.º 713300 tam. 200

Alicate de corte lateral **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 725300 tam. 160

Alicate descarnador **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 728750 tam. 160

Corta-cabos **KNIPEX**®: 1 un. n.º 730350 tam. 165

Navalha para cabos **KNIPEX**®, fixa: 1 unid. n.º 844410

Instrução:

A entrega é feita com uma ferramenta ordenada numa pasta de ferramentas.

Descrição técnica

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Número de peças | 29 |
| Tipo de produto | Conjunto de ferramentas |

Acessórios

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Detetor de tensãoDUSPOL® Tipo de aparelho ANALOG | 473105 ANALOG |
| Detetor de tensãoDUSPOL® incluindo saco de transporte Tipo de aparelho ANALOG | 473106 ANALOG |
| Chave de uma bocatotalmente isolada Tamanho da chave 10 | 613330 10 |
| Chave de uma bocatotalmente isolada Tamanho da chave 13 | 613330 13 |
| Chave de uma bocatotalmente isolada Tamanho da chave 16 | 613330 16 |
| Chave de uma bocatotalmente isolada Tamanho da chave 17 | 613330 17 |
| Chave de uma bocatotalmente isolada Tamanho da chave 18 | 613330 18 |
| Chave de uma bocatotalmente isolada Tamanho da chave 19 | 613330 19 |
| Chave de caixa com cabototalmente isolada Tamanho da chave 10 | 622500 10 |
| Chave de caixa com cabototalmente isolada Tamanho da chave 5,5 | 622500 5,5 |
| Chave de caixa com cabototalmente isolada Tamanho da chave 6 | 622500 6 |
| Chave de caixa com cabototalmente isolada Tamanho da chave 7 | 622500 7 |
| Chave de caixa com cabototalmente isolada Tamanho da chave 8 | 622500 8 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Chave de caixa com cabototalmente isolada Tamanho da chave 9 | 622500 9 |
| Chave de parafusos para eletricista para fendatotalmente isolada Largura da aresta de corte I 2,5 | 663301 2,5 |
| Chave de parafusos para eletricista para fendatotalmente isolada Largura da aresta de corte I 3 | 663301 3 |
| Chave de parafusos para eletricista para fendatotalmente isolada Largura da aresta de corte I 3,5 | 663301 3,5 |
| Chave de parafusos para eletricista para fendatotalmente isolada Largura da aresta de corte I 4 | 663301 4 |
| Chave de parafusos para eletricista para fendatotalmente isolada Largura da aresta de corte I 5,5 | 663301 5,5 |
| Chave de parafusos para eletricista para fendatotalmente isolada Largura da aresta de corte I 6,5 | 663301 6,5 |
| Detetor de tensão de qualidade especial Largura da aresta de corte 2,5 | 665020 2,5 |
| Chave de ajuste, reversíveltotalmente isolada | 665800 |
| Chave de parafusos para eletricista para Phillipstotalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 1 | 668631 1 |
| Chave de parafusos para eletricista para Phillipstotalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 2 | 668631 2 |
| Pasta de ferramentas com fecho de correr e painel central | 691538 |
| Alicate universal, cromadoisolamento VDE comprimento total 180 | 701700 180 |
| Alicate de pontas chatas retoisolamento VDE comprimento total 200 | 713300 200 |
| Alicate de corte lateral, cromadoisolamento VDE comprimento total 160 | 725300 160 |
| Alicate descarnador cromadoisolamento VDE comprimento total 160 | 728750 160 |
| Corta-cabos com manga para punho bicomponenteisolamento VDE comprimento total 165 | 730350 165 |
| Navalha para cabos fixatotalmente isolado conforme VDE | 844410 |