

Conjunto de ferramentas de formação para técnicos de eletrónica, 25 peças com saco de ferramentas



Dados do pedido

Número do pedido	680440
GTIN	2050001017581
Classe de artigo	66H

Descrição

Utilização:

Contém equipamento básico de alta qualidade para pessoal em formação de eletrónica, com base no equipamento de oficina existente.

Material fornecido:

Paquímetro **GARANT**: 1 un. n.º 410100 tam. 150

Metro articulado de madeira **STABILA**®: 1 un. n.º 465960 tam. 2

Lima semirredonda **DICK**: 1 un. n.º 513300 tam. 250

Cabo de lima em madeira dura: 1 un. n.º 519400 tam. 120

Serra universal **PUK**®: 1 un. n.º 581220 tam. 150

Chave de parafusos de fenda **Wera**, com isolamento VDE: Cada 1 un. n.º 663100 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Chave de parafusos **Wera** para Phillips, com isolamento VDE: Cada 1 un. n.º 668600 tam. 1; 2

Alicate universal **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 701700 tam. 160

Chave para tubos **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 705740 tam. 250

Alicate plano **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 710300 tam. 160

Alicate de pontas redondas **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 710700 tam. 160

Alicate de pontas chatas **KNIPEX**®, com isolamento VDE: Cada 1 un. n.º 713300 tam. 160; 200

Alicate de corte lateral para eletrónica **GARANT**: 1 un. n.º 726210 tam. 125

Alicate descarnador automático **JOKARI**®: 1 un. n.º 728622 tam. 6

Descarnador e ferramenta de isolamento **JOKARI**® para todos os cabos coaxiais comuns: 1 un. n.º 729806 tam. RG58/59

Martelo de serralheiro **GARANT** com cabo de noqueira: 1 un. n.º 750110 tam. 300

Martelo de plástico: 1 un. n.º 754200 tam. 32

Navalha para cabos com punho de madeira, rebatível: 1 un. n.º 844500 tam. 1

Estojo para ferramentas **PARAT**®: 1 unid. n.º 690200

Instrução:

A ferramenta é fornecida solta.

Descrição técnica

Tipo de produto	Conjunto de ferramentas
-----------------	-------------------------

Acessórios

Paquímetro Faixa de medição 150	410100 150
---------------------------------	------------

Metro articulado de madeira branco Comprimento 2	465950 2
--	----------

Lima semirredonda Comprimento sem espigão 250	513300 250
---	------------

Cabo de lima em madeira dura Comprimento total 120	519400 120
--	------------

Serra universal "PUK" com lâmina universal (310)Punho fixo	581220
--	--------

Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte I 2,5	663100 2,5
---	------------

Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte I 3,5	663100 3,5
---	------------

Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte I 4	663100 4
---	----------

Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte I 5,5	663100 5,5
---	------------

Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte I 6,5	663100 6,5
---	------------

	663100 8
--	----------

Chave de parafusos para electricista, com cabo
Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte l 8

Chave de parafusos de electricista para Phillips, com cabo
Kraftformtotalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 1

668600 1

Chave de parafusos de electricista para Phillips, com cabo
Kraftformtotalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 2

668600 2

Conjunto de ferramentas de formação para técnicos de
eletrónica, 25 peças em saco de ferramentas

680445

Estojo de montagem em pele com painel central

690200

Alicate universal, cromado isolamento VDE comprimento
total 160

701700 160

Chave para tubos Alligator® Mangas no punho VDE
comprimento total 250

705740 250

Alicate plano cromado isolamento VDE comprimento total
160

710300 160

Alicate de pontas redondas cromado isolamento VDE
comprimento total 160

710700 160

Alicate de pontas chatas reto isolamento VDE comprimento
total 160

713300 160

Alicate de pontas chatas reto isolamento VDE comprimento
total 200

713300 200

Alicate de corte lateral para eletrónica, forma da cabeça
normal comprimento total 125

726210 125

Alicate descarnador, versão económica para secção
transversal do cabo 6

728622 6

Decoaters coaxiais redondos para tipo de cabo coaxial
RG58/59

729806 RG58/59

Martelo de serralheiro com Colar de proteção do punho
Peso sem cabo 300

750110 300

Martelo de plástico com insertos de poliuretano Ø da
cabeça do martelo 32

754200 32

Navalha para cabos com punho de madeira, rebatível Tipo
1

844500 1