



Jogo de chaves de parafusos para electricista, com cabo Kraftform Totalmente isolada conforme VDE, Número de chaves de parafusos: 6



Dados do pedido

Número do pedido	663110 6
GTIN	4013288101815
Classe de artigo	63H

Descrição

Versão:

Cabo e lâmina **totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.

Lâminas com arestas de corte cónicas, compatíveis com as dimensões padrão das ranhuras dos parafusos. Totalmente isolada, a resistência dielétrica do isolamento é um múltiplo da tensão mínima de teste recomendada de acordo com a VDE. Cada uma destas chaves de fenda é testada individualmente em banho-maria para avaria de tensão.

O **cabo Kraftform** de plástico resistente a impactos **com zonas macias integradas** facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.

Lâmina de aço especial de alta liga. Superfície niquelar-mate cromada, pontas pretas ou pretas. Pontas de ponta a laser quimicamente revestidas a níquel. Do tam. 5,5Ø exterior do isolamento igual à largura da aresta de corte (favorável para trabalhar em áreas confinadas).

Utilização:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.

A melhor vida útil para chaves de parafusos para electricistas é garantida se as chaves de parafusos forem usadas exatamente para combinar com as fendas de parafuso normalizadas. (Consultar a secção da tabela). Os danos nas fendas dos parafusos são evitados através da seleção da chave de parafusos com o tamanho correto.

Índice:

cada 1 chave de parafusos n.º 663100: Tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Descrição técnica

Número de chaves de parafusos	6
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Chave de parafusos

Acessórios

Chave de parafusos para eletricista, com cabo KraftformTotalmente isolada conforme VDE Largura da aresta de corte I 10	663100 10
Chave de parafusos para eletricista, com cabo KraftformTotalmente isolada conforme VDE Largura da aresta de corte I 2,5	663100 2,5
Chave de parafusos para eletricista, com cabo KraftformTotalmente isolada conforme VDE Largura da aresta de corte I 3	663100 3
Chave de parafusos para eletricista, com cabo KraftformTotalmente isolada conforme VDE Largura da aresta de corte I 3,5	663100 3,5
Chave de parafusos para eletricista, com cabo KraftformTotalmente isolada conforme VDE Largura da aresta de corte I 4	663100 4
Chave de parafusos para eletricista, com cabo KraftformTotalmente isolada conforme VDE Largura da aresta de corte I 5,5	663100 5,5
Chave de parafusos para eletricista, com cabo KraftformTotalmente isolada conforme VDE Largura da aresta de corte I 6,5	663100 6,5
Chave de parafusos para eletricista, com cabo KraftformTotalmente isolada conforme VDE Largura da aresta de corte I 8	663100 8
Suporte para parafuso Tipo 2	666425 2
Suporte para parafuso Tipo 3	666425 3