

Garant**Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4; 1/2 polegada 65 peças, Tipo: SD****Dados do pedido**

Número do pedido	630023 SD
GTIN	4062406060220
Classe de artigo	61A

Descrição**Modelo:**

Peças de acionamento/união conforme **DIN 3122 / 3123**; **insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

O perfil Surface Drive atua diretamente nas superfícies das porcas e dos parafusos, protegendo as arestas sensíveis. Também dimensões intermédias (como, por ex. parafusos em polegadas) e parafusos desgastados podem ser apertados e desapertados com o perfil Surface Drive. As extensões Wobble-Fix permitem um ângulo de basculamento e podem ser fixadas por encaixe. Todas as ferramentas são mantidas em segurança e prontas a usar em qualquer altura num **estojo resistente e especialmente moldado** em espuma PUR.

Utilização:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M4 – M20 e para parafusos com sextavado interior com rosca M4 – M18.

Para parafusos Pozidriv e Phillips com rosca M2 – M6, parafusos de fenda com rosca M2,5 – M5, para parafusos com Torx® interior com rosca M3 – M8 e para parafusos de múltiplo dentado com rosca M4 – M8.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa sextavada de 1/4 de polegada, Surface Drive: 13 un. n.º 631225 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Insertos para chave de caixa sextavada de 1/2 polegada, Surface Drive: 12 un. n. 642325 tam. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Insertos para chaves de parafusos de 1/2 de polegada sextavado: 4 un. n.º 643229 tam. 6; 8; 10; 14

PONTAS sextavadas de 1/4 de polegada C 6,3: 4 un. semelhante ao n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6

PONTAS de 1/4 de polegada para Phillips C 6,3: 3 un. semelhante ao n.º 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25

PONTAS Pozidriv de 1/4 de polegada C 6,3: 3 un. semelhante ao n.º 675320 tam. 1/25; 2/25; 3/25

PONTAS de fenda de 1/4 de polegada C 6,3: 3 un. semelhante ao n.º 675250 tam. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

PONTAS de 1/4 de polegada para Torx® C 6,3: 6 un. semelhante ao n.º 675340 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

PONTAS de dentado múltiplo de 1/4 de polegada C 6,3: 4 un. semelhante ao n.º 675565 tam. M4; M5; M6; M8

Cabo em T de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 633029 tam. 116

Cabo de encaixe de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632829 tam. 1/4

Extensões de 1/4 polegada "Wobble-Fix": 2 un. n.º 632519 tam. 50; 100

Extensões de 1/2 polegada "Wobble-Fix": 1 un. n.º 641129 tam. 125

Articulação de cardan de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 633529 tam. 1/4

Articulação de cardan de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 641629 tam. 1/2

Roquete de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632025 tam. 1/4 com extrator

Roquete de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 640025 tam. 1/2 com extrator

Porta-pontas de 1/4 de polegada E 6,3: 1 un. semelhante ao n.º 675020 6,3K para pontas de 1/4 de polegada C 6,3

Haste de ligação de 1/4 de polegada: 1 un. semelhante ao n.º 650005 tam. 2 acoplamento sextavado 1/4 polegada E 6,3 - quadrado exterior 1/4 polegada

Haste de ligação de 1/2 de polegada: 1 un. semelhante ao n.º 650005 tam. 5 acoplamento sextavado 7/16 de polegada E 11,2 - quadrado exterior 1/2 de polegada

Peça de ligação de 1/4 de polegada para pontas: 1 un. semelhante ao n.º 676800 inserto quadrado 1/4 de polegada - alojamento de pontas 1/4 de polegada

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Instrução:

O conjunto também oferece espaço para 4 recipientes de peças pequenas, n.º 951251 tam. 2×3/1 (não incluído).

Descrição técnica

Quadrado de acionamento	1/2 polegada
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave Surfacedrive	4-34 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas	6-14 mm

Perfil de saída	Chave de caixa sextavada Surfacedrive
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Perfil de saída	Chave de parafusos de múltiplo dentado
Perfil para chave de caixa sextavada	Surfacedrive
Quadrado com Wobble-Fix	com ângulo de rotação
embalagem	Caixa de plástico ABS
Comprimento	510 mm
Largura	294 mm
Altura	61 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	8x20
Tipo de produto	Chave de caixa

Acessórios

Inserção de espuma PUR para conjuntos 630023	630304 630023
Caixa de sistema Tipo 4	630305 4
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 10	631225 10
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 11	631225 11
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 12	631225 12
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 13	631225 13

Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 14	631225 14
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 4	631225 4
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 4,5	631225 4,5
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 5	631225 5
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 5,5	631225 5,5
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 6	631225 6
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 7	631225 7
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 8	631225 8
Inserto sextavado, 1/4 polegadaSurface Drive Tamanho da chave 9	631225 9
Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator Tipo	632025
Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator Tipo 1/4	632025 1/4
Extensão, 1/4 polegada"Wobble-Fix" comprimento total 100	632519 100
Extensão, 1/4 polegada"Wobble-Fix" comprimento total 50	632519 50
Cabo de encaixe, 1/4 polegada comprimento total 146	632829 146
Cabo em T, 1/4 polegada comprimento total 116	633029 116
Articulação de cardan, 1/4 polegada Tipo 1/4	633529 1/4
Roquete reversível, 1/2 polegada com extrator Tipo	640025
Roquete reversível, 1/2 polegada com extrator Tipo 1/2	640025 1/2
Extensão, 1/2 polegada"Wobble-Fix" comprimento total 125	641129 125
Articulação de cardan, 1/2 polegada Tipo 1/2	641629 1/2
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 15	642325 15

Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 16	642325 16
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 17	642325 17
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 18	642325 18
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 19	642325 19
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 21	642325 21
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 22	642325 22
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 24	642325 24
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 27	642325 27
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 30	642325 30
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 32	642325 32
Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada Tamanho da chave 34	642325 34
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 10	643229 10
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 14	643229 14
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 6	643229 6
Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada Sextavado 8	643229 8