

Garant**Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 32 peças, Tipo: 12****Dados do pedido**

Número do pedido	638012 12
GTIN	4062406061388
Classe de artigo	61A

Descrição**Modelo:**

Peças de acionamento/união conforme **DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

Todas as ferramentas são mantidas em segurança e prontas a usar em qualquer altura num estojo resistente e especialmente moldado em **espuma PUR**. Com insertos para chaves de caixa de 12 faces n.º 642129.

Utilização:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 – M22 e parafusos com sextavado interior com rosca M5 – M18.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa: 18 un. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Insertos para chave de parafusos sextavada: 8 un. n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Cabo em T: 1 un. 641329 tam. 295

Extensões: 3 un. n.º 641029 tam. 75; 125; 250

Articulação de cardan: 1 un. n.º 641629 tam. 1/2

Roquete: 1 un. n.º 640025 tam. 1/2

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Instrução:

O conjunto também oferece espaço para 4 recipientes de peças pequenas, n.º 951251 tam. 2x3/1 ou 2 un. n.º 951251 tam. 2x6/1 (não incluído).

Descrição técnica

Perfil de saída	Chave de caixa de 12 faces
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa de 12 faces	8-34 mm
Quadrado de açãoamento	1/2 polegada
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Número de peças	32
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas	4-14 mm
Comprimento	510 mm
Largura	294 mm
Altura	61 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	8×20
Tipo de produto	Chave de caixa

Acessórios

Inserção de espuma PUR para conjuntos 638012	630304 638012
Caixa de sistema Tipo 4	630305 4
Caixa de sistema Tipo 4-1	630310 4-1
Roquete reversível, 1/2 polegada com extrator Tipo	640025
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 130	641029 130
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 255	641029 255
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 75	641029 75
Cabo em T, 1/2 polegada comprimento total 295	641329 295
Articulação de cardan, 1/2 polegada Tipo 1/2	641629 1/2
	643229 10

Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada
Sextavado 10

Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada
Sextavado 12

643229 12

Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada
Sextavado 14

643229 14

Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada
Sextavado 4

643229 4

Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada
Sextavado 5

643229 5

Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada
Sextavado 6

643229 6

Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada
Sextavado 7

643229 7

Insertos para chave de parafusos sextavada 1/2 polegada
Sextavado 8

643229 8

Recipiente de peças pequenas easyPickAltura 50 mm
Largura x profundidade em G/tipo 2X3/1

951251 2X3/1