



Conjunto de pontas para broca espiral para madeira em bolsa dobrável, 15 peças



Dados do pedido

Número do pedido	676317
GTIN	9002696324652
Classe de artigo	66B

Descrição

Modelo:

Haste sextavada de 1/4 polegadas conforme DIN 3126 C 6,3.

Vantagem:

Mudança rápida e simples entre ponta de broca, rebaixador ou parafuso.

Utilização:

Ideal para trabalhos de reparação e montagem no uso móvel.

Índice:

Pontas de broca espiral para madeira: N.º 676315 cada 1 un. tam. 3; 4; 5; 6; 8

Pontas para Pozidriv: Cada 1 un. tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas para Torx® interior: Cada 1 un. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Porta-pontas de troca rápida: 1 un. semelhante ao n.º 675020 tam. 6,3K (com íman)

Descrição técnica

Número de brocas	5
Número de peças	15

Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Óleo de corte	HSS
Tipo de produto	Ponta para broca espiral

Acessórios

Eixo com íman / acoplamento rápido Haste sextavada 6,3K	675020 6,3K
PrecisionBit para Pozidriv, 1/4 polegadas C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 1/25	675285 1/25
PrecisionBit para Pozidriv, 1/4 polegadas C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 2/25	675285 2/25
PrecisionBit para Pozidriv, 1/4 polegadas C 6,3 Tamanho da fenda em cruz/comprimento total 3/25	675285 3/25
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX10	675295 TX10
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675295 TX15
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX20	675295 TX20
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX25	675295 TX25
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX30	675295 TX30
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Torx® TX40	675295 TX40
Ponta de broca espiral para madeira Ø da broca 10	676315 10
Ponta de broca espiral para madeira Ø da broca 3	676315 3
Ponta de broca espiral para madeira Ø da broca 4	676315 4
Ponta de broca espiral para madeira Ø da broca 5	676315 5
Ponta de broca espiral para madeira Ø da broca 6	676315 6

Ponta de broca espiral para madeira Ø da broca 8

676315 8