

Conjunto de ferramentas para electricista, 36 peças sem saco



Dados do pedido

Número do pedido	680455
GTIN	2050001017703
Classe de artigo	66H

Descrição

Utilização:

Contém as ferramentas de qualidade mais importantes para a instalação elétrica.

Índice:

Metro articulado de madeira **STABILA**®: 1 un. n.º 466005 tam. 2

Nível de bolha de ar de liga leve **STABILA**®: 1 un. n.º 467030 tam. 400

Serra universal **PUK**®: 1 unid. n.º 581220

Chave de parafusos de fenda **Wera**, com isolamento VDE: cada 1 un. n.º 663100 tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Detetor de tensão até 250 V: 1 unid. n.º 665014 tam. 2,5

Chave para parafusos de ajuste, conforme EN 60900 totalmente isolada até 1000 V: 1 un. n.º 665800 de 2 – 63 A

Chave de parafusos **Wera** para Phillips, com isolamento VDE: cada 1 un. n.º 668600 tam. 1; 2

Alicate universal **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 701700 tam. 160

Chave para tubos **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 705740 tam. 250

Alicate de pontas chatas **KNIPEX**®, com isolamento VDE com lâmina: 1 un. n.º 713300 tam. 160

Alicate de corte lateral **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 725300 tam. 160

Alicate descarnador **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 728750 tam. 160

Lâmina de descarnar **JOKARI**®: 1 un. n.º 728010 tam. 8 – 28

Cinzel para pedra **RENNSTEIG**, plano: 1 un. n.º 742500 tam. 250

Cinzel para pedra **RENNSTEIG**, pontiagudo: 1 un. n.º 742600 tam. 250

Cinzel para pedra para electricista **RENNSTEIG**, plano: 1 un. n.º 743000 tam. 250

Martelo de serralheiro **GARANT** com cabo de nogueira: 1 un. n.º 750110 tam. 500

Marreta com cabo: 1 un. n.º 751010 tam. 1

Jogo de brocas de metal duro para betão **Milwaukee**® em caixa de plástico: 1 un. n.º 786081 tam. 5 (Ø 4 –10 mm)

Escareador **PB Swiss Tools**: 1 un. n.º 831700 tam. 110

Passa-cabos **RUNPOTEC**® de nylon: 1 un. n.º 814862 tam. 10

Navalha para cabos, fixa: 1 unid. n.º 844300

Espátula: 1 un. n.º 087650 tam. 50

Copo de borracha para gesso: 1 un. n.º 087680 tam. 125

Pincel para água: 1 un. n.º 087005 tam. 20

Fita de isolamento, preta: 1 un. n.º 083654 tam. BLACK

Lanterna de bolso, LED: 1 un. n.º 081437 tam. BLACK

Instrução:

A ferramenta é fornecida solta.

Descrição técnica

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081557 LR3
Número de pilhas incluídas	3
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Conjunto de ferramentas

Acessórios

Lanterna de bolso LED com pilhas Cor BLACK	081437 BLACK
Fita de isolamento Cor BLACK	083654 BLACK
Pincel redondo industrial Ø 20	087005 20
Espátula, cabo de madeira Largura 50	087650 50
Copo para gesso Ø máximo 125	087680 125
Metro articulado de madeira amarelo Comprimento 2	466005 2
Nível de bolha de ar de liga leve Comprimento 400	467030 400
Serra universal "PUK" com lâmina universal (310) Punho fixo	581220
Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftform totalmente isolada Largura da aresta de corte I 3,5	663100 3,5
	663100 4

Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte l 4	
Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte l 5,5	663100 5,5
Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte l 6,5	663100 6,5
Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte l 8	663100 8
Detetor de tensão de qualidade especial Largura da aresta de corte 2,5	665020 2,5
Chave de ajuste, reversíveltotalmente isolada	665800
Chave de parafusos de electricista para Phillips, com cabo Kraftformtotalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 1	668600 1
Chave de parafusos de electricista para Phillips, com cabo Kraftformtotalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 2	668600 2
Alicate universal, cromadoisolamento VDE comprimento total 160	701700 160
Chave para tubos Alligator®Mangas no punho VDE comprimento total 250	705740 250
Alicate de pontas chatas retoisolamento VDE comprimento total 160	713300 160
Alicate de corte lateral, cromadoisolamento VDE comprimento total 160	725300 160
Lâmina de descarnar com lâmina de gancho para cabo de Ø 8-28	728010 8-28
Alicate descarnador cromadoisolamento VDE comprimento total 160	728750 160
Cinzel para pedraplano comprimento total 250	742500 250
Cinzel para pedrapontiagudo comprimento total 250	742600 250
Cinzel de electricista comprimento total 250	743000 250
Martelo de serralheiro comColar de proteção do punho Peso sem cabo 500	750110 500
	786080 8

Jogo de brocas para betão, de metal duro Número de brocas 8

Correia retrátil em nylon Comprimento da fita 10

814862 10

Escareador com pega de plástico Comprimento da lâmina 110

831700 110

Navalha para cabos fixa

844300