

Conjunto de ferramentas para mecânico, 94 peças sem saco**Dados do pedido**

Número do pedido	680255
GTIN	2050001016812
Classe de artigo	66H

Descrição**Utilização:**

Com as ferramentas de qualidade mais importantes para mecânicos; compilado de acordo com as experiências práticas.

Material fornecido:

Paquímetro **GARANT**: 1 un. n.º 410100 tam. 150

Fita métrica **GARANT**: 1 un. n.º 462210 tam. 2

Lima triangular **DICK** H2 com cabo: 1 un. n.º 511200 tam. 200

Lima semirredonda **DICK** H2 com cabo: 1 un. n.º 513200 tam. 200

Lima redonda **DICK** H2 com cabo: 1 un. n.º 514200 tam. 200

Limas para chaves sortidas em estojo de plástico: 1 un. n.º 518930 (6 peças)

Carda de limas: 1 un. n.º 576000 tam. 115×40

Serra universal **PUK**®: 1 un. n.º 581220 tam. 150

Chave de boca dupla 6 – 22 mm com suporte: 1 un. n.º 610960 tam. 8 (6×7 - 19×22 mm) com 1 un. n.º 611500 tam. 8

Jogo de chaves Allen para Torx®: 1 un. n.º 624857 tam. 8 (TX6 – TX25)

Jogo de chaves Allen sextavadas com suporte de plástico: 1 un. n.º 626072 tam. 9 (1,5 - 10 mm)

Conjunto de chaves de caixa de 1/4 polegadas: 1 un. n.º 630368 (29 peças)

Chave de parafusos de fenda: 1 un. n.º 660711 tam. 5 (3,5 - 8 mm)

Chave de parafusos para Phillips: Cada 1 un. n.º 668401 tam. 1; 2

Alicate universal **KNIPEX**®: 1 un. n.º 701500 tam. 160

Chave para tubos: 1 un. n.º 706151 tam. 250

Alicates de pontas chatas **KNIPEX®** com lâmina: 1 un. n.º 713150 tam. 160
 Pinça com ponta de agulha: 1 un. n.º 727520 tam. N
 Alicates de corte lateral **KNIPEX®**: 1 un. n.º 724900 tam. 160
 Cinzel plano **PB Swiss Tools**: 1 un. n.º 741000 tam. 150
 Jogo de saca-pinos **RENNSTEIG** com casquilho-guia: 1 un. n.º 747200 tam. 6 (2 - 8 mm)
 Punção de marcar **PB Swiss Tools**: 1 un. n.º 749200 tam. 90
 Martelo de serralheiro **GARANT** com cabo de nogueira: Cada 1 un. n.º 750110 tam. 100; 300
 Tesoura corta-chapas Ideal com transmissão: 1 un. n.º 766042 tam. 260
 Sovela **PB Swiss Tools**: 1 un. n.º 831600 tam. 80
 Raspador de mecânico de precisão **NOGA**: 1 un. n.º 836400 tam. 120
 Lubrificador de plástico: 1 un. n.º 083529 tam. 80
 Tesoura combinada: 1 un. n.º 763100 tam. 140

Instrução:

A ferramenta é fornecida solta.

Descrição técnica

Tipo de produto	Conjunto de ferramentas
-----------------	-------------------------

Acessórios

Lubrificador de plástico pequeno Capacidade volumétrica 80	083529 80
Paquímetro Faixa de medição 150	410100 150
Fita métrica de enrolar com janela de inspeção Comprimento da fita 2	462210 2
Lima triangular Comprimento sem espigão 200	511200 200
Lima semirredonda Comprimento sem espigão 200	513200 200
Lima redonda Comprimento sem espigão 200	514200 200
Jogo de limas para chaves, 6 peças em estojo de plástico	518930
Cabo de lima em madeira dura Comprimento total 100	519400 100
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 115X40	576000 115X40
Serra universal "PUK" com lâmina universal (310) Punho fixo	581220
Jogo de chaves de duas bocas Número de chaves 8	610960 8

Suporte de plástico para pinças para número de chaves 8	611500 8
Jogo de chaves Allen para Torx®fosfatado Número de chaves de parafusos 11	624870 11
Jogo de chaves Allen sextavadasniquelado Número de chaves de parafusos 9	626072 9
Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada29 peças Tipo 6	630368 6
Jogo de chaves de parafusos para fenda, com cabo resistente Número de chaves de parafusos 5	660711 5
Chave de parafusos para Phillips, com pega elétrica Tamanho da fenda em cruz 1	668401 1
Chave de parafusos para Phillips, com pega elétrica Tamanho da fenda em cruz 2	668401 2
Estojo de montagem aberta dos dois lados, com painel central	691450
Alicate universal, polido comprimento total 160	701500 160
Chave para tubos com capa de plástico comprimento total 250	706151 250
Alicate de bico redondo, reto, polido comprimento total 160	713150 160
Alicate de corte lateral polido comprimento total 160	724900 160
Pinça, pontiaguda, 125 mm, forma AA Material N	727520 N
Cinzel plano de mecânico, qualidade especial comprimento total 150	741000 150
Jogo de saca-pinos em suporte de plástico, qualidade standard Número de saca-pinos 6	747200 6
Punção de marcar de mecânico comprimento total 90	749200 90
Martelo de serralheiro comColar de proteção do punho Peso sem cabo 100	750110 100
Martelo de serralheiro comColar de proteção do punho Peso sem cabo 300	750110 300
Tesoura combinadareto comprimento total 140	763100 140
Tesoura de podar ideal com punho de 2 componentes comprimento total 260	766000 260

Tesoura de podar ideal com punho de 2 componentes
comprimento total 260

766042 260

Sovela com cabo de plástico Comprimento da lâmina 80

831600 80

Raspador de precisão com lâmina intercambiávelAço para
ferramentas

836400