

Conjunto de ferramentas A / 95 peças – equipamento básico



Dados do pedido

Número do pedido	680560
GTIN	2050001021847
Classe de artigo	66H

Descrição

Utilização:

Conjuntos comuns para acondicionamento em carros de ferramentas, bancadas de trabalho, armários de gavetas, etc.

Material fornecido:

Fita métrica de enrolar **Tajima**: 1 un. n.º 462300 tam. 5

Lima semirredonda **DICK** corte 2: 1 un. n.º 513200 tam. 200

Cabo de lima em madeira dura: 1 un. n.º 519400 tam. 120

Jogo de limas para chaves em estojo de chapa: 1 un. n.º 518950 (6 peças)

Escova manual de arame de aço: 1 un. n.º 575000 tam. 4

Jogo de chaves de boca dupla **Stahlwille**®: 1 un. n.º 611000 tam. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Jogo de chaves de luneta dupla **Stahlwille**®: 1 un. n.º 615500 tam. 10 (6×7 - 27×30 mm)

Jogo de chaves Allen para sextavado interior: 1 un. n.º 626072 tam. 8 (2 - 10 mm)

Conjunto de chaves de caixa **Stahlwille**® 1/2 polegada incluindo peça de acionamento: 1 un. n.º 637916 tam. 6 (28 peças)

Jogo de chaves de parafusos de fenda **Wera**: 1 un. n.º 660110 tam. 6 (3,5 - 10 mm)

Detetor de tensão 150 – 250 V: 1 unid. n.º 665014 tam. 2,5

Chave de parafusos de fenda **PB Swiss Tools** curta: 1 un. n.º 664100 tam. 6,5

Chave de parafusos **Wera** curta para Phillips: 1 un. n.º 668260 tam. 25

Jogo de chaves de parafusos **Wera** para Phillips: 1 un. n.º 667710 tam. 3 (3 peças)

Alicate universal resistente **KNIPEX**® cromado: 1 un. n.º 700400 tam. 180

Chave para tubos **KNIPEX**[®]: 1 un. n.º 705900 tam. 250
 Alicates de corte lateral **KNIPEX**[®] cromado: 1 un. n.º 724861 tam. 160
 Cinzel plano **RENNSTEIG**: 1 un. n.º 740500 tam. 175
 Jogo de punções e punções de marcar **RENNSTEIG**: 1 un. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Martelo de serralheiro **GARANT**: 1 un. n.º 750110 tam. 500
 Martelo de plástico **Wera** com inserções de uretano: 1 un. n.º 754200 tam. 32
 Soveira **PB Swiss Tools** com cabo de plástico: 1 un. n.º 831600 tam. 110
 Raspador triangular oco **RENNSTEIG** com cabo de madeira: 1 un. n.º 836010 tam. 150
 Raspador plano **RENNSTEIG** com cabo de madeira: 1 un. n.º 837020 tam. 200
 X-ato universal **Tajima**, lâmina de 18 mm: 1 unid. n.º 845030
 Lubrificador de plástico com tubo de latão: 1 un. n.º 083529 tam. 80
 Pesca-peças magnético telescópico: 1 un. n.º 081650 (comprimento 160 – 670 mm)
 Lanterna de bolso, LED: 1 un. n.º 081437 BLACK

Descrição técnica

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081557 LR3
Número de pilhas incluídas	3
Tipo de produto	Conjunto de ferramentas

Acessórios

Lanterna de bolso LED com pilhas Cor BLACK	081437 BLACK
Pesca-peças magnético telescópico	081650
Lubrificador de plástico pequeno Capacidade volumétrica 80	083529 80
Fita métrica extra estável Comprimento da fita 5	462300 5
Lima semirredonda Comprimento sem espigão 200	513200 200
Jogo de limas para chaves, 6 peças em caixa de estanho	518950
Cabo de lima em madeira dura Comprimento total 100	519400 100
Escova de arame manual Fio de aço liso 0,35 mm Número de filas de guarnição 4	575000 4
Jogo de chaves de duas bocas Número de chaves 10	611000 10
Jogo de chaves de luneta dupla, grande curvatura Número de chaves 10	615500 10

Jogo de chaves Allen sextavadasniquelado Número de chaves de parafusos 8	626072 8
Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada28 peças Tipo 6	637916 6
Jogo de chaves de parafusos para fenda, com cabo Kraftform Número de chaves de parafusos 5	660110 5
Jogo de chaves de parafusos para fenda, com cabo Kraftform Número de chaves de parafusos 6	660110 6
Chave de parafusos, curta Largura da aresta de corte l 6,5	664100 6,5
Detetor de tensão de qualidade especial Largura da aresta de corte 2,5	665020 2,5
Jogo de chaves de parafusos para Phillips, com cabo Kraftform Número de chaves de parafusos 3	667710 3
Chave de parafusos Phillips, com lâmina de aço redonda Tamanho da fenda em cruz 2S	668260 2S
Alicate universal resistente, cromado, com mangas de punho comprimento total 180	700400 180
Chave para tubos Cobra® cromada comprimento total 250	705900 250
Alicate de corte lateral cromado, com mangas de punho comprimento total 160	724860 160
Cinzel plano comprimento total 175	740500 175
Jogo de punçõesem suporte de plástico Número de ferramentas 6	745600 6
Martelo de serralheiro comColar de proteção do punho Peso sem cabo 500	750110 500
Martelo de plástico com insertos de poliuretano Ø da cabeça do martelo 32	754200 32
Sovela com cabo de plástico Comprimento da lâmina 110	831600 110
Raspador de madeira triangular Comprimento da lâmina 150	836010 150
Raspador plano Comprimento da lâmina 200	837020 200
X-ato universal com punho bicomponentecom 1 lâmina, 18 mm	845030