

Conjunto de ferramentas de montagem, 59 peças com caixa de ferramentas em chapa de aço



Dados do pedido

Número do pedido	680300
GTIN	2050001016423
Classe de artigo	66H

Descrição

Utilização:

Contém ferramentas de alta qualidade para **manutenção e conservação de instalações, máquinas, aparelhos, etc.**

Material fornecido:

Metro articulado de madeira **STABILA**®: 1 un. n.º 466005 tam. 2

Escova metálica: 1 un. n.º 575000 tam. 3

Jogo de limas de oficina **DICK**, corte 2 com cabo, sortido em estojo enrolável: 1 un. n.º 517200 tam. 200 (5 peças)

Serra universal **PUK**®: 1 un. n.º 581220 tam. 150

Jogo de chaves de boca dupla **GARANT 6** – 34 mm com suporte: 1 un. n.º 610610 tam. 12 (6×7 - 30×34 mm) com 1 un. n.º 611500 tam. 12

Jogo de chaves Allen sextavadas com suporte de plástico: 1 un. n.º 626072 tam. 8 (2 - 10 mm)

Jogo de chaves de parafusos de fenda **PB Swiss Tools**: 1 un. n.º 660910 tam. 5 (3,5 - 8 mm)

Chave Allen **PB Swiss Tools** para fenda: 1 un. n.º 664800 tam. 6,5

Detetor de tensão **PB Swiss Tools** até 250 V: 1 un. n.º 665020 tam. 3,5

Chave de parafusos **PB Swiss Tools** para Phillips: Cada 1 un. n.º 668100 tam. 1; 2

Alicate universal **KNIPEX**®: 1 un. n.º 701500 tam. 180

Chave para tubos **KNIPEX**®: 1 un. n.º 705500 tam. 250

Tenaz **KNIPEX**®: 1 un. n.º 706610 tam. 210

Alicate de pressão universal: 1 un. n.º 708205 tam. 250
Alicate de pontas chatas **KNIPEX**® com lâmina: 1 un. n.º 713150 tam. 160
Alicate para anéis de retenção interior, reto: 1 un. n.º 719805 tam. J2
Alicate para anéis de retenção exterior, reto: 1 un. n.º 719905 tam. A2
Alicate de corte lateral **KNIPEX**®: 1 un. n.º 724900 tam. 160
Cinzel plano **RENNSTEIG**: 1 un. n.º 740500 tam. 175
Jogo de punções e punções de marcar **RENNSTEIG**: 1 un. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martelo de serralheiro com cabo de noqueira: 1 un. n.º 750110 tam. 300
Martelo de plástico: 1 un. n.º 754500 tam. 32
Escareador **PB Swiss Tools**: 1 un. n.º 831700 tam. 110
Navalha para cabos, fixa: 1 un. n.º 844300 tam. 175
Lubrificador de plástico: 1 un. n.º 083532 tam. 125
Fita de isolamento, preta: 1 un. n.º 083654 tam. BLACK
Caneta, azul: 1 un. n.º 085154 tam. B
Caixa de ferramentas de chapa de aço: 1 un. n.º 693455 tam. 5/530

Instrução:**A ferramenta é fornecida solta.****Descrição técnica**

Tipo de produto

Conjunto de ferramentas

Acessórios

Lubrificador de plástico com tubo de saída Capacidade volumétrica 125

083532 125

Fita de isolamento Cor BLACK

083654 BLACK

Marcador permanente Dura-Ink® 15 Cor da caneta B

085154 B

Metro articulado de madeira amarelo Comprimento 2

466005 2

Jogo de limas multiusos de 5 peças em saco enrolável Corte 2 Comprimento sem espigão 200

517200 200

Escova de arame manual Fio de aço liso 0,35 mm Número de filas de guarnição 3

575000 3

Serra universal "PUK" com lâmina universal (310) Punho fixo

581220

Jogo de chaves de duas bocas Número de chaves 12

610610 12

626072 8

Jogo de chaves Allen sextavadas níquelado Número de chaves de parafusos 8

Jogo de chaves de parafusos para fenda, com cabo "multicraft" Número de chaves de parafusos 5

660910 5

Chave Allen para fenda Largura da aresta de corte I 6,5

664800 6,5

Detetor de tensão de qualidade especial Largura da aresta de corte 3,5

665020 3,5

Chave de parafusos para Phillips, com cabo resistente "multicraft" Tamanho da fenda em cruz 1

668100 1

Chave de parafusos para Phillips, com cabo resistente "multicraft" Tamanho da fenda em cruz 2

668100 2

Conjunto de ferramentas de montagem, 59 peças sem recipiente

680305

Caixa de ferramentas em chapa de aço "Extra" Tipo 5/530

693455 5/530

Alicate universal, polido comprimento total 180

701500 180

Chave para tubos ranhurado, fosfatada comprimento total 250

704900 250

Tenaz pesada comprimento total 210

706610 210

Alicate de prensão universal com mordentes em prisma comprimento total 250

708205 250

Alicate de bico redondo, reto, polido comprimento total 160

713150 160

Alicate para anéis de retenção Tipo J2

719805 J2

Alicate para anéis de retenção Tipo A2

719905 A2

Alicate de corte lateral polido comprimento total 160

724900 160

Cinzel plano comprimento total 175

740500 175

Jogo de punções em suporte de plástico Número de ferramentas 6

745600 6

Martelo de serralheiro com Colar de proteção do punho Peso sem cabo 300

750110 300

Martelo de plástico com insertos Cellidor Ø da cabeça do martelo 32

754500 32

Escareador com pega de plástico Comprimento da lâmina 110

831700 110

Navalha para cabos fixa

844300