

Conjunto de ferramentas de formação para técnicos de eletrónica, 25 peças sem saco de ferramentas



Dados do pedido

Número do pedido	680445
GTIN	2050001017567
Classe de artigo	66H

Descrição

Utilização:

Contém equipamento básico de alta qualidade para pessoal em formação de eletrónica, com base no equipamento de oficina existente.

Material fornecido:

Paquímetro **GARANT**: 1 un. n.º 410100 tam. 150

Metro articulado de madeira **STABILA**®: 1 un. n.º 465960 tam. 2

Lima semirredonda **DICK**: 1 un. n.º 513300 tam. 250

Cabo de lima em madeira dura: 1 un. n.º 519400 tam. 120

Serra universal **PUK**®: 1 un. n.º 581220 tam. 150

Chave de parafusos de fenda **Wera**, com isolamento VDE: Cada 1 un. n.º 663100 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Chave de parafusos **Wera** para Phillips, com isolamento VDE: Cada 1 un. n.º 668600 tam. 1; 2

Alicate universal **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 701700 tam. 160

Chave para tubos **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 705740 tam. 250

Alicate plano **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 710300 tam. 160

Alicate de pontas redondas **KNIPEX**®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 710700 tam. 160

Alicate de pontas chatas **KNIPEX**®, com isolamento VDE: Cada 1 un. n.º 713300 tam. 160; 200

Alicate de corte lateral para eletrónica **GARANT**: 1 un. n.º 726210 tam. 125

Alicate descarnador automático **JOKARI**®: 1 un. n.º 728622 tam. 6

Descarnador e ferramenta de isolamento **JOKARI**® para todos os cabos coaxiais comuns: 1 un. n.º 729806 tam. RG58/59

Martelo de serralheiro **GARANT** com cabo de noqueira: 1 un. n.º 750110 tam. 300

Martelo de plástico: 1 un. n.º 754200 tam. 32

Navalha para cabos com punho de madeira, rebatível: 1 un. n.º 844500 tam. 1

Instrução:

A ferramenta é fornecida solta.

Descrição técnica

Tipo de produto	Conjunto de ferramentas
-----------------	-------------------------

Acessórios

Paquímetro Faixa de medição 150	410100 150
---------------------------------	------------

Metro articulado de madeira branco Comprimento 2	465950 2
--	----------

Lima semirredonda Comprimento sem espigão 250	513300 250
---	------------

Cabo de lima em madeira dura Comprimento total 120	519400 120
--	------------

Serra universal "PUK" com lâmina universal (310)Punho fixo	581220
--	--------

Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte I 2,5	663100 2,5
---	------------

Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte I 3,5	663100 3,5
---	------------

Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte I 4	663100 4
---	----------

Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte I 5,5	663100 5,5
---	------------

Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte I 6,5	663100 6,5
---	------------

Chave de parafusos para electricista, com cabo Kraftformtotalmente isolada Largura da aresta de corte I 8	663100 8
---	----------

Chave de parafusos de electricista para Phillips, com cabo Kraftformtotalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 1	668600 1
---	----------

Chave de parafusos de electricista para Phillips, com cabo Kraftformtotalmente isolada Tamanho da fenda em cruz 2	668600 2
Alicate universal, cromadoisolamento VDE comprimento total 160	701700 160
Chave para tubos Alligator®Mangas no punho VDE comprimento total 250	705740 250
Alicate plano cromadoisolamento VDE comprimento total 160	710300 160
Alicate de pontas redondas cromadoisolamento VDE comprimento total 160	710700 160
Alicate de pontas chatas retoisolamento VDE comprimento total 160	713300 160
Alicate de pontas chatas retoisolamento VDE comprimento total 200	713300 200
Alicate de corte lateral para eletrónica, forma da cabeça normal comprimento total 125	726210 125
Alicate descarnador, versão económica para secção transversal do cabo 6	728622 6
Decoaters coaxiais redondos para tipo de cabo coaxial RG58/59	729806 RG58/59
Martelo de serralheiro com Colar de proteção do punho Peso sem cabo 300	750110 300
Martelo de plástico com insertos de poliuretano Ø da cabeça do martelo 32	754200 32
Navalha para cabos com punho de madeira, rebatível Tipo 1	844500 1