



Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 22 buc., Tip: 6



Date comandă

Numărul de comandă	630266 6
GTIN	4018754261499
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8
și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 13 buc. Cod 631000 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 4 buc. Cod 631700 Ref. 3; 4; 5; 6

Mâner tip T: 1 buc. Cod 633000 Ref. 116

Mâner tubular: 1 buc. Cod 632800 Ref. 150

Prelungitor: 1 buc. Cod 632400 Ref. 150

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633500 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632000 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Înălțime: 57 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 3,5-13 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 3-6 mm

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-6 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	3,5-13 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Ambalaj	Cutie din plastic ABS
Lungime	227 mm
Lățime	131 mm
Înălțime	57 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631000 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631000 6
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch lung Hexagon 3 mm	631700 3
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch lung Hexagon 4 mm	631700 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631000 13
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631000 4,5
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch lung Hexagon 6 mm	631700 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631000 9
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631000 10
Articulație cardanică, 1/4 inch Tip	633500
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631000 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631000 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631000 4

Clichet reversibil, 1/4 inch Tip	632000
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală mm	632800
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală mm	633000
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 3,5 mm	631000 3,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631000 5
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 150 mm	632400 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631000 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631000 7
Bit de șurubelniță hexagonală, 1/4 inch lung Hexagon 5 mm	631700 5