



Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 36 buc., Tip: 6



Date comandă

Numărul de comandă	630861 6
GTIN	4018754261024
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2,5 – M8. Pentru Torx® exterior cu filet M3 – M8.

Pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8. Pentru Torx® interior cu filet M2,5 – M8.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Livrare:

Biți cheie tubulară pentru hexagon exterior: 10 buc. Cod 631000 Ref. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Biți pentru cheie tubulară pentru Torx® exterior: 6 buc. Cod 631500 Ref. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Biți pentru șurubelniță pentru locaș hexagonal: 5 buc. Cod 631710 Ref. 3; 4; 5; 6; 8

Biți de șurubelniță pentru Torx® interior: 9 buc. Cod 631801 Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Mâner tip T: 1 buc. Cod 633000 Ref. 116

Mâner tubular: 1 buc. Cod 632800 Ref. 150

Prelungitoare: 2 buc. Cod 632400 Ref. 50; 150

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633500 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632000 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descriere tehnică

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	5-13 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-8 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungime	322 mm
Lățime	134 mm
Înălțime	57 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E6	631500 E6
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală mm	633000
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631000 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631000 7
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	632400 50
Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E7	631500 E7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631000 12
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 150 mm	632400 150
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631000 13
Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E4	631500 E4
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală mm	632800
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631000 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631000 9
Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E5	631500 E5
Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E10	631500 E10

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631000 11
Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E8	631500 E8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631000 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631000 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631000 5
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX20	631801 TX20
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 6 mm	631710 6
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX8	631801 TX8
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX25	631801 TX25
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX10	631801 TX10
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX15	631801 TX15
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 8 mm	631710 8
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX40	631801 TX40
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX27	631801 TX27
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 3 mm	631710 3
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 5 mm	631710 5
Articulație cardanică, 1/4 inch Tip 1/4	633500 1/4
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX9	631801 TX9
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®scurt Profil Torx® TX30	631801 TX30
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 4 mm	631710 4