

Garant**Jogo de machos de rosca para máquina de furos cegos GARANT Master Tap, AlTiX, para rosca métrica: M3-12****Dados do pedido**

Número do pedido	146735 M3-12
GTIN	4045197953261
Classe de artigo	111

Descrição**Modelo:**

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

Composto por brocas de rosca para máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Índice:

Cada jogo de machos de rosca para máquina M3 – M12 n.º 135960

Descrição técnica

Série	Master Tap
Revestimento	AlTiX
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376

Ângulo espiral	40 grau
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	30	N
Alumínio (apara curta)	adequado	35	N
Alumínio > 10% Si	adequado	20	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	30	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	30	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	25	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	12	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	8	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	10	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	8	M
GG(G)	adequado	20	K
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C M M10	135960 M10
Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C M M12	135960 M12
Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C M M3	135960 M3
	135960 M4

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C M M4

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C M M4,5

135960 M4,5

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C M M5

135960 M5

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C M M6

135960 M6

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C M M7

135960 M7

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C M M8

135960 M8

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C 6HX DIN 376 M M10

135962 M10

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C 6HX DIN 376 M M3

135962 M3

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C 6HX DIN 376 M M4

135962 M4

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C 6HX DIN 376 M M5

135962 M5

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C 6HX DIN 376 M M6

135962 M6

Macho de roscar para máquina GARANT Master TapHSS-E-PM Forma C 6HX DIN 376 M M8

135962 M8

Caixa vazia Tipo 5

146960 5