



Universal autocentrant cu reglaj tangențial ROTA-S 2.0 cu con scurt și bacuri de bază și bacuri detașabile dure, DIN 702-3, Tip / universal con scurt: 160/5



Date comandă

Numărul de comandă	313137 160/5
GTIN	2050001928870
Clasa articolului	33U

Descriere

Execuție:

- **Concentricitate înaltă și precizie maximă la schimbarea bacurilor.**
- **Durabilitate mare la precizie maximă.**
- **Sistem modular de bușe de protecție.**
- **Cel mai scurt timp de instalare.**
- **Corpul universalului călit până la Ø 315 mm.**
- **Gaură străpunsă mare (mărime E!).**
- **Știft de siguranță pentru siguranță maximă la operare.**
- **Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” și „Duro”.**
- **Strângere flexibilă a pieselor mici și mari.**
- **Strângere de înaltă precizie a celor mai mici Ø interioare.**

Aplicație:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu șuruburi prizoniere și piulițe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Complet din oțel, astfel recomandat pentru turații ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranță și 1 set de șuruburi de fixare.

Inclusiv 1 set de bacuri de bază și bacuri superioare dure.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.

Descriere tehnică

Ø con de centrare B	82,575 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare	5 - 170 mm
Ø exterior A	165 mm
Gaură E	42 mm
Număr de șuruburi prizoniere	4
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare	65 - 186 mm
Mărimea șuruburilor prizoniere	M10
Număr de conuri scurte	5
Cursă de strângere per bac S	6,5 mm
Greutate	9,6 kg
Tip	160
Turație maximă	5400 min ⁻¹
Cheie locaș hexagonal K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Universal autocentrant cu reglaj tangențial

Accesorii

Set de 3 bacuri de atașare, dure Pentru universal tip 160	313250 160
	313200 160

Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 160

Set de 3 bacuri de atașare dure Pentru universal tip 160

313210 160

Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 160

313205 160

Set de 3 bacuri de bază,dantură dreaptă Pentru universal tip 160

313207 160