

**Adeziv pentru fixarea șuruburilor, 50 ml, Denumirea producătorului: 32-18****Date comandă**

Numărul de comandă	083313 32-18
GTIN	2050002005204
Clasa articolului	08G

Descriere**Execuție:**

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Aplicație:

Rezistență scăzută – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C). Rezistență scăzută, demontare ușoară pentru toate metalele, fără marcare.

Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea șuruburilor. Manevrare rapidă și simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

Descriere tehnică

Moment de rupere minim	6 - 10 Nm
------------------------	-----------

Denumirea producătorului	32-18
Pentru mărimea de filet M până la	M12
Temperatură de depozitare	20 °C
recomandat pentru material	Metal
Joc maxim	0,1 mm
Forma	lichid
Bază chimică	metacrilat anaerob
Culoarea	violet
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	îmbinări filetate premontate
Valabilitate de la data producției	12 lună
Caracteristici	etanș
Caracteristici	rezistență la vibrații
Caracteristici	împiedică înțepenirea
Cantitate de umplere	50 ml
Intervalul de temperatură	-55 - 150 °C
Punct de aprindere	100 °C
Pentru mărimea de filet în inch	3/4 inch
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Rezistența manuală după	15 - 20 min
Vâscozitate dinamică	120 - 170 mPas
Demontare	cu sculă normală
Clasă de rezistență	rezistență scăzută
Densitate	1,1 g/cm ³
Caracteristici nume produs	50 ml
Tip produs	Fixarea șuruburilor

Accesorii

Sprayuri de curățare și degresare Codul de produs al
producătorului 7063

083392 7063

Pompă de mână peristaltică cu set de ace de dozare
Recomandată pentru mărimea recipientului 50 ml

083344 50

Sprayuri de curățare și degresare Codul de produs al
producătorului 7061

083391 7061