

Garant**Coloane de susținere, Înălțime: 481 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	928010 481
GTIN	4062406112233
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Din tablă robustă de oțel. Suprafață de lucru fără barieră deoarece montajul se face fără guseu. Găuri de suspendare la interval de 50 mm pe partea frontală, precum și bușe filetate pe partea frontală și pe cea interioară pentru prinderea altor module precum pereți perforați, rafturi etc. Coloane de susținere cu deschideri laterale pentru trecerea cablurilor. Se livrează câte două.

Adaptat pentru:

Pereți perforați 1 × Cod 928070 resp. Cod 928071.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La utilizarea șinelor media, vă rugăm să comandați și modulul media Cod 928460 Ref. CUT/OUT. Nu este posibilă prinderea consolelor cu brațe de susținere și a barelor transversale.

Descriere tehnică

Echipare maximă cu panou perforat	1 × Cod 928070 resp. Cod 928071
Înălțime	481 mm

Greutate	3 kg
Lățime	40 mm
Capacitate portantă maximă	50 kg
Adâncime	100 mm
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Coloană de susținere

Accesorii

Modul media pentru coloana de susținere Tip modul DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 2000/13	928235 2000/13
Multifix Recomandat pentru tipul 1000	928201 1000
Panou perforat cu bandă perie Recomandat pentru tipul 1000	928111 1000
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Panou perforat unilateral Recomandat pentru tipul 500	928070 500
Șină mediacu 2 prize 250V Recomandat pentru tipul 1000	928442 1000
Fereastră Recomandat pentru tipul 1000	928090 1000
Multifix cu clipsuri magnetice Easyfix Recomandat pentru tipul 1500	928206 1500
Fereastră Recomandat pentru tipul 2000	928090 2000
Multifix Recomandat pentru tipul 2000	928201 2000
Șină mediapentru echiparea individuală Recomandat pentru tipul 1000	928441 1000
Șină mediacu 4 prize 250V Recomandat pentru tipul 1500	928443 1500

Multifix Recomandat pentru tipul 1500	928201 1500
Multifix cu clipsuri magnetice Easyfix Recomandat pentru tipul 2000	928206 2000
Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 2000	928145 2000
Multifix cu clipsuri magnetice Easyfix Recomandat pentru tipul 1000	928206 1000
Raft din tablă de oțel Adâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 1500	928131 1500
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1500/AB1	928230 1500/AB1
Șină mediacu 4 prize 250V Recomandat pentru tipul 2000	928443 2000
Raft din tablă de oțel Adâncime 200 mm Recomandat pentru tipul 1500	928130 1500
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 2000/AA1	928230 2000/AA1
Panou perforat cu bandă perie Recomandat pentru tipul 2000	928111 2000
Raft cu iluminare Recomandat pentru tipul 1000	928140 1000
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul DK250V/2	928460 DK250V/2
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1000/9	928235 1000/9
Șină mediacu 4 prize 250V + Pornit/Oprit Recomandat pentru tipul 1000	928444 1000
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1500/9	928235 1500/9
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul FR250V/2	928460 FR250V/2
Braț rabatabil multimedia cu suport pentru notebook Număr de articulații 2	928275 2
Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 1500	928145 1500
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
	928230 2000/AB1

Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip
2000/AB1

Suport pentru desenecu magneți de organizare
Recomandat pentru tipul 1000

928211 1000

Șină mediacu 2 prize 250V Recomandat pentru tipul 1500

928442 1500

Container Multifix Lungime mm / Număr de containere
2000/19

928235 2000/19

Panou perforatunilateral Recomandat pentru tipul 1000

928070 1000

Modul media pentru coloana de susținere Tip modul ON/
OFF

928460 ON/OFF

Șină mediacu 4 prize 250V + Pornit/Oprit Recomandat
pentru tipul 2000

928444 2000

Braț rabatabil multimedia cu element de prindere
multifuncțional Număr de articulații 1

928270 1

Braț rabatabil multimedia cu element de prindere
multifuncțional Număr de articulații 2

928270 2

Container Multifix Lungime mm / Număr de containere
1000/6

928235 1000/6

Perete perforatbilateral Recomandat pentru tipul 2000

928071 2000

Șină mediapentru echiparea individuală Recomandat
pentru tipul 1500

928441 1500

Modul media pentru coloana de susținere Tip modul
FR250/ONOF

928460 FR250/ONOF

Raft din tablă de oțelAdâncime 200 mm Recomandat
pentru tipul 2000

928130 2000

Panou perforatunilateral Recomandat pentru tipul 2000

928070 2000

Șină mediacu 2 prize 250V Recomandat pentru tipul 2000

928442 2000

Braț rotitor Număr de articulații 2

928170 2

Perete perforatbilateral Recomandat pentru tipul 1500

928071 1500

Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip
1000/AA1

928230 1000/AA1

Șină mediacu 4 prize 250V + Pornit/Oprit Recomandat
pentru tipul 1500

928444 1500

928131 1000

Raft din tablă de oțel Adâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 1000

Șină mediacu 4 prize 250V Recomandat pentru tipul 1000 928443 1000

Panou perforat cu bandă perie Recomandat pentru tipul 1500 928111 1500

Braț rotitor Număr de articulații 1 928170 1

Suport pentru desenecu magneți de organizare Recomandat pentru tipul 1500 928211 1500

Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1500/AA1 928230 1500/AA1

Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1000/AB1 928230 1000/AB1

Raft cu iluminare Recomandat pentru tipul 1500 928140 1500

Suport pentru desenecu magneți de organizare Recomandat pentru tipul 2000 928211 2000

Modul media pentru coloana de susținere Tip modul CUT/OUT 928460 CUT/OUT

Raft cu iluminare Recomandat pentru tipul 2000 928140 2000

Modul media pentru coloana de susținere Tip modul DE250V/2 928460 DE250V/2

Panou perforat unilateral Recomandat pentru tipul 1500 928070 1500

Șină media pentru echiparea individuală Recomandat pentru tipul 2000 928441 2000

Raft din tablă de oțel Adâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 2000 928131 2000

Modul media pentru coloana de susținere Tip modul CH250V/2 928460 CH250V/2

Raft din tablă de oțel Adâncime 200 mm Recomandat pentru tipul 1000 928130 1000

Fereastră Recomandat pentru tipul 1500 928090 1500

Modul media pentru coloana de susținere Tip modul OUT/ONOFF 928460 OUT/ONOFF

Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1500/14 928235 1500/14

Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 1000	928145 1000
Perete perforatbilateral Recomandat pentru tipul 1000	928071 1000
Unitate de iluminare LED laterală Putere absorbită 15 W	928620 15