

Garant**Coloane de susținere, Înălțime: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	928010 200
GTIN	4062406112226
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Din tablă robustă de oțel. Suprafață de lucru fără barieră deoarece montajul se face fără guseu. Găuri de suspendare la interval de 50 mm pe partea frontală, precum și bușe filetate pe partea frontală și pe cea interioară pentru prinderea altor module precum pereți perforați, rafturi etc. Coloane de susținere cu deschideri laterale pentru trecerea cablurilor. Se livrează câte două.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Se recomandă doar pentru șină media, rafturi și Multifix. Nu este posibilă instalarea modulului media Cod 928460.

Nu este posibilă prinderea consolelor cu brațe de susținere și a barelor transversale.

Descriere tehnică

Greutate	1,2 kg
Lățime	40 mm
Adâncime	100 mm

Capacitate portantă maximă	50 kg
Înălțime	200 mm
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Coloană de susținere

Accesorii

Multifix cu clipsuri magnetice Easyfix Recomandat pentru tipul 1500	928206 1500
Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 1000	928145 1000
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1000/9	928235 1000/9
Raft din tablă de oțel Adâncime 200 mm Recomandat pentru tipul 2000	928130 2000
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1500/9	928235 1500/9
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 2000/13	928235 2000/13
Multifix Recomandat pentru tipul 1000	928201 1000
Multifix Recomandat pentru tipul 2000	928201 2000
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1500/AA1	928230 1500/AA1
Raft din tablă de oțel Adâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 2000	928131 2000
Șină mediapentru echiparea individuală Recomandat pentru tipul 1500	928441 1500
Multifix cu clipsuri magnetice Easyfix Recomandat pentru tipul 1000	928206 1000
	928131 1000

Raft din tablă de oțel Adâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 1000

Braț rotitor Număr de articulații 1

928170 1

Raft din tablă de oțel Adâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 1500

928131 1500

Șină mediacu 2 prize 250V Recomandat pentru tipul 2000

928442 2000

Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 2000/AA1

928230 2000/AA1

Șină mediacu 4 prize 250V Recomandat pentru tipul 1500

928443 1500

Suport pentru desenecu magneți de organizare Recomandat pentru tipul 1000

928211 1000

Șină mediacu 4 prize 250V Recomandat pentru tipul 2000

928443 2000

Suport pentru desenecu magneți de organizare Recomandat pentru tipul 2000

928211 2000

Șină mediacu 4 prize 250V + Pornit/Oprit Recomandat pentru tipul 1000

928444 1000

Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1500/AB1

928230 1500/AB1

Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1500/14

928235 1500/14

Braț rotitor Număr de articulații 2

928170 2

Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1000/AB1

928230 1000/AB1

Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 2000/19

928235 2000/19

Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 2000

928145 2000

Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 2000/AB1

928230 2000/AB1

Raft din tablă de oțel Adâncime 200 mm Recomandat pentru tipul 1000

928130 1000

Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1000/AA1

928230 1000/AA1

Șină mediacu 2 prize 250V Recomandat pentru tipul 1000

928442 1000

928441 1000

Șină mediapentru echiparea individuală Recomandat
pentru tipul 1000

Suport pentru desenecu magneți de organizare
Recomandat pentru tipul 1500

928211 1500

Raft din tablă de oțelAdâncime 200 mm Recomandat
pentru tipul 1500

928130 1500

Șină mediapentru echiparea individuală Recomandat
pentru tipul 2000

928441 2000

Șină mediacu 4 prize 250V + Pornit/Oprit Recomandat
pentru tipul 2000

928444 2000

Multifix cu clipsuri magnetice Easyfix Recomandat pentru
tipul 2000

928206 2000

Container Multifix Lungime mm / Număr de containere
1000/6

928235 1000/6

Multifix Recomandat pentru tipul 1500

928201 1500

Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 1500

928145 1500

Șină mediacu 4 prize 250V Recomandat pentru tipul 1000

928443 1000

Șină mediacu 2 prize 250V Recomandat pentru tipul 1500

928442 1500

Șină mediacu 4 prize 250V + Pornit/Oprit Recomandat
pentru tipul 1500

928444 1500

Unitate de iluminare LED laterală Putere absorbită 15 W

928620 15