

**Garant****Coloane de susținere, Înălțime: 1362mm****Date comandă**

Numărul de comandă	928010 1362
GTIN	4062406112257
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Din tablă robustă de oțel. Suprafață de lucru fără barieră deoarece montajul se face fără guseu. Găuri de suspendare la interval de 50 mm pe partea frontală, precum și bușe filetate pe partea frontală și pe cea interioară pentru prinderea altor module precum pereți perforați, rafturi etc. Coloane de susținere cu deschideri laterale pentru trecerea cablurilor. Se livrează câte două.

**Adaptat pentru:**

Pereți perforați 2 × Cod 928070 resp. Cod 928071.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

La utilizarea șinelor media, vă rugăm să comandați și modulul media Cod 928460 Ref. CUT/OUT. Recomandate pentru prinderea consolelor cu brațe de susținere.

**Descriere tehnică**

Adâncime	100 mm
Greutate	8 kg

Echipare maximă cu panou perforat	2 × Cod 928070 resp. Cod 928071
Lățime	40 mm
Capacitate portantă maximă	50 kg
Înălțime	1362 mm
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Coloană de susținere

## Accesorii

Multifix Recomandat pentru tipul 1000	928201 1000
Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 1500	928145 1500
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul DE250V/2	928460 DE250V/2
Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 2000	928145 2000
Șină mediacu 4 prize 250V + Pornit/Oprit Recomandat pentru tipul 1000	928444 1000
Multifix cu clipsuri magnetice Easyfix Recomandat pentru tipul 1000	928206 1000
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1500/AB1	928230 1500/AB1
Suport pentru desenecu magneți de organizare Recomandat pentru tipul 2000	928211 2000
Geam Recomandat pentru tipul 1500	928091 1500
Consolă cu braț Lungime 1000 mm	928055 1000
Bară de distanțare transversală Lungime 2000 mm	928050 2000
Panou perforat cu bandă perie Recomandat pentru tipul 1500	928111 1500
	928460 CH250/ONOF

Modul media pentru coloana de susținere Tip modul  
CH250/ONOF

Suport pentru desenecu magneți de organizare  
Recomandat pentru tipul 1000

928211 1000

Multifix Recomandat pentru tipul 2000

928201 2000

Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip  
1000/AB1

928230 1000/AB1

Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip  
2000/AB1

928230 2000/AB1

Șină mediacu 4 prize 250V Recomandat pentru tipul 1000

928443 1000

Consolă cu braț de susținere Lungime 1500 mm

928056 1500

Consolă cu braț Lungime 2000 mm

928055 2000

Perete perforatbilateral Recomandat pentru tipul 1500

928071 1500

Raft cu iluminare Recomandat pentru tipul 1500

928140 1500

Panou perforat cu bandă perie Recomandat pentru tipul  
2000

928111 2000

Braț rabatabil multimedia cu suport pentru notebook  
Număr de articulații 2

928275 2

Consolă cu braț de susținere Lungime 1000 mm

928056 1000

Consolă cu braț de susținere Lungime 2000 mm

928056 2000

Multifix cu clipsuri magnetice Easyfix Recomandat pentru  
tipul 2000

928206 2000

Geam Recomandat pentru tipul 2000

928091 2000

Șină mediacu 2 prize 250V Recomandat pentru tipul 2000

928442 2000

Șină mediacu 2 prize 250V Recomandat pentru tipul 1500

928442 1500

Modul media pentru coloana de susținere Tip modul  
DE250/ONOF

928460 DE250/ONOF

Container Multifix Lungime mm / Număr de containere  
2000/19

928235 2000/19

Panou perforatunilateral Recomandat pentru tipul 500

928070 500

Braț rotitor Număr de articulații 2

928170 2

Modul media pentru coloana de susținere Tip modul CUT/  
OUT

928460 CUT/OUT

Fereastră Recomandat pentru tipul 1500	928090 1500
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 2	928270 2
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Suport pentru desenecu magneți de organizare Recomandat pentru tipul 1500	928211 1500
Raft din tablă de oțelAdâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 1500	928131 1500
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1000/6	928235 1000/6
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
Perete perforatbilateral Recomandat pentru tipul 2000	928071 2000
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul FR250V/2	928460 FR250V/2
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1500/14	928235 1500/14
Raft cu iluminare Recomandat pentru tipul 1000	928140 1000
Braț rotitor Număr de articulații 1	928170 1
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 1000/9	928235 1000/9
Raft din tablă de oțelAdâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 1000	928131 1000
Consolă cu braț Lungime 1500 mm	928055 1500
Șină mediacu 4 prize 250V + Pornit/Oprit Recomandat pentru tipul 2000	928444 2000
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Șină mediacu 2 prize 250V Recomandat pentru tipul 1000	928442 1000
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul CH250V/2	928460 CH250V/2
Container Multifix Lungime mm / Număr de containere 2000/13	928235 2000/13

Raft din tablă de oțel Adâncime 300 mm Recomandat pentru tipul 2000	928131 2000
Fereastră Recomandat pentru tipul 2000	928090 2000
Șină media pentru echiparea individuală Recomandat pentru tipul 2000	928441 2000
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 1500/AA1	928230 1500/AA1
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul ON/OFF	928460 ON/OFF
Raft din tablă de oțel Adâncime 200 mm Recomandat pentru tipul 2000	928130 2000
Panou perforat unilateral Recomandat pentru tipul 1000	928070 1000
Șină media pentru echiparea individuală Recomandat pentru tipul 1500	928441 1500
Geam Recomandat pentru tipul 1000	928091 1000
Multifix Recomandat pentru tipul 1500	928201 1500
Panou perforat unilateral Recomandat pentru tipul 1500	928070 1500
Șină media cu 4 prize 250V + Pornit/Oprit Recomandat pentru tipul 1500	928444 1500
Raft cu coliere din oțel Recomandat pentru tipul 1000	928145 1000
Modul media pentru coloana de susținere Tip modul DK250V/2	928460 DK250V/2
Fereastră Recomandat pentru tipul 1000	928090 1000
Braț rabatabil multimedia cu element de prindere multifuncțional Număr de articulații 1	928270 1
Panou perforat cu bandă perie Recomandat pentru tipul 1000	928111 1000
Șină media cu 4 prize 250V Recomandat pentru tipul 2000	928443 2000
Cutie de depozitare deschisă Multifix Lungime mm / tip 2000/AA1	928230 2000/AA1
Bară de distanțare transversală Lungime 1000 mm	928050 1000
Perete perforat bilateral Recomandat pentru tipul 1000	928071 1000
	928235 1500/9

Container Multifix Lungime mm / Număr de containere  
1500/9

Multifix cu clipsuri magnetice Easyfix Recomandat pentru  
tipul 1500

928206 1500

Raft din tablă de oțel Adâncime 200 mm Recomandat  
pentru tipul 1000

928130 1000

Șină media pentru echiparea individuală Recomandat  
pentru tipul 1000

928441 1000

Șină media cu 4 prize 250V Recomandat pentru tipul 1500

928443 1500

Bară de distanțare transversală Lungime 1500 mm

928050 1500

Panou perforat unilateral Recomandat pentru tipul 2000

928070 2000

Modul media pentru coloana de susținere Tip modul OUT/  
ONOFF

928460 OUT/ONOFF

Raft cu iluminare Recomandat pentru tipul 2000

928140 2000

Raft din tablă de oțel Adâncime 200 mm Recomandat  
pentru tipul 1500

928130 1500

Unitate de iluminare LED laterală Putere absorbită 15 W

928620 15