

**Garant****Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 29 peças, Tipo: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	637912 6
GTIN	4062406061357
Classe de artigo	61A

**Descrição****Modelo:**

**Peças de acionamento/união** conforme **DIN 3122 / 3123**; **insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

Todas as ferramentas são mantidas em segurança e prontas a usar em qualquer altura num estojo resistente e especialmente moldado em **espuma PUR**. Com insertos para chaves de caixa sextavados n.º 642229.

**Utilização:**

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M6 – M22.

**Material:**

Aço cromo-vanádio, cromado.

**Material fornecido:**

Insertos para chave de caixa: 23 un. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

Cabo em T: 1 un. n.º 641329 tam. 295

Extensões: 3 un. n.º 641029 tam. 75; 125; 250

Articulação de cardan: 1 un. n.º 641629 tam. 1/2

Roquete: 1 un. n.º 640025 tam. 1/2

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

**Instrução:**

O conjunto também oferece espaço para 4 recipientes de peças pequenas, n.º 951251 tam. 2x3/1 ou 2 un. n.º 951251 tam. 2x6/1 (não incluído).

**Descrição técnica**

Número de peças	29
Perfil de saída	Chave de caixa de 6 faces
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas	8-34 mm
Quadrado de acionamento	1/2 polegada
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Comprimento	510 mm
Largura	294 mm
Altura	61 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	8x20
Tipo de produto	Chave de caixa

## Acessórios

Inserção de espuma PUR para conjuntos 637912	630304 637912
Caixa de sistema Tipo 4	630305 4
Caixa de sistema Tipo 4-1	630310 4-1
Roquete reversível, 1/2 polegada com extrator Tipo	640025
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 130	641029 130
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 255	641029 255
Extensão, 1/2 polegada comprimento total 75	641029 75
Cabo em T, 1/2 polegada comprimento total 295	641329 295
Articulação de cardan, 1/2 polegada Tipo 1/2	641629 1/2
Recipiente de peças pequenas easyPickAltura 50 mm Largura x profundidade em G/tipo 2X3/1	951251 2X3/1