

Trusă pentru scule din tablă de oțel, Tip: 5/430



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 693460 5/430 |
| GTIN | 2050001021748 |
| Clasa articolului | 66K |

Descriere

Execuție:

Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 și următoarele). Capac fixat cu balama continuă.

Din tablă de oțel de 0,6 mm.

Culoare:

Trusă de scule acoperită pe toate părțile cu vopsea pulbere albastră.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Dimensiune exterioară L | 430 mm |
| Greutate | 4,3 kg |
| Dimensiune exterioară H | 200 mm |
| Execuție | 5 buc. |
| Dimensiune exterioară l | 200 mm |
| Tip produs | Sistem de transport scule |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Lacăt de precizie închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm | 085855 40 |
| Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm | 085875 40 |
| Lacăt cu combinație de cifre cu buclă înaltă Ø carcasă 50 mm | 085832 50 |
| Lacăt cu combinație de cifre Ø carcasă 40 mm | 085830 40 |
| Lacăt închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm | 085880 50 |
| Set de lacăte 4 buc. în set, închidere cu cheie comună Ø carcasă 40 mm | 085865 40 |
| Lacăt cu combinație de cifre Ø carcasă 40 mm | 085885 40 |
| Lacăt cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm | 085866 40 |
| Lacăt ALUTITAN închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm | 085868 50 |
| Lacăt cu combinație de cifre Ø carcasă 50 mm | 085831 50 |
| Lacăt de precizie închidere cu cheie comună Ø carcasă 50 mm | 085870 50 |
| Lacăt de precizie de calitate standard închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm | 085860 50 |
| Lacăt cu buclă înaltă închidere cu chei diferite Ø carcasă 40 mm | 085882 40 |
| Lacăt de precizie închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm | 085850 50 |
| Lacăt de precizie cu buclă înaltă închidere cu cheie comună Ø carcasă 40 mm | 085876 40 |
| Lacăt închidere cu chei diferite Ø carcasă 50 mm | 085890 50 |