



Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 35 buc.



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 630335 |
| GTIN | 4000896178513 |
| Clasa articolului | 630 |

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.

Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M3 – M8 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.

Pentru șuruburi Pozidriv și șuruburi Phillips cu filet M2 – M6, șuruburi cu fantă cu filet M3 – M5 și pentru șuruburi Torx® interioare cu filet M3 – M8.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 10 buc. Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9;10; 11; 12; 13; 14 mm

Biți, C 6,3, pentru locaș hexagonal: 5 buc. Ref. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Biți, C 6,3, pentru TORX® interior cu știft: 7 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Biți, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. Ref. 1; 2; 3

Biți, C 6,3, pentru Pozidriv: 3 buc. Ref. 1; 2; 3

Biți, C 6,3, pentru fantă: 3 buc. Ref. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Tijă suport pentru biți: 1 buc. bit pătrat 1/4 inch – suport pentru biți 1/4 inch

Prelungitoare: 2 buc. Ref. 55 și 101,5 mm

Clichet: 1 buc.

Păstrare în: Cutie din plastic cu suport / tavă de depozitare

Descriere tehnică

| | |
|---|--|
| Profil de antrenare | hexagonal |
| Profil de antrenare | Bit hexagonal |
| Profil de antrenare | Șurubelniță lată |
| Profil de antrenare | Șurubelniță Pozidriv |
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru Phillips |
| Profil de antrenare | Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură |
| Număr de piese | 35 |
| Pătrat de antrenare | 1/4 inch |
| Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale | 5,5-14 mm |
| Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale | 3-7 mm |
| Ambalaj | Cutie din plastic cu suport / tavă de depozitare |
| Lungime | 180 mm |
| Lățime | 150 mm |
| Înălțime | 54 mm |
| Tip produs | Cheie tubulară |