



Universal autocentrant cu reglaj tangențial ROTA-S 2.0 cu con scurt și bacuri de bază și bacuri detașabile dure, DIN 702-3, Tip / universal con scurt: 250/8



Date comandă

Numărul de comandă	313137 250/8
GTIN	2050001928917
Clasa articolului	33U

Descriere

Execuție:

- Concentricitate înaltă și precizie maximă la schimbarea bacurilor.
- Durabilitate mare la precizie maximă.
- Sistem modular de bușe de protecție.
- Cel mai scurt timp de instalare.
- Corpul universalului călit până la \varnothing 315 mm.
- Gaură străpunsă mare (mărime E!).
- Știft de siguranță pentru siguranță maximă la operare.
- Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” și „Duro”.
- Strângere flexibilă a pieselor mici și mari.
- Strângere de înaltă precizie a celor mai mici \varnothing interioare.

Aplicație:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu șuruburi prizoniere și piulițe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Complet din oțel, astfel recomandat pentru turații ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranță și 1 set de șuruburi de fixare.

Inclusiv 1 set de bacuri de bază și bacuri superioare dure.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.

Descriere tehnică

Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare	10 - 250 mm
Turație maximă	4200 min ⁻¹
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare	92 - 252 mm
Greutate	33,9 kg
Număr de șuruburi prizoniere	4
Cursă de strângere per bac S	7,7 mm
Gaură E	62 mm
Ø exterior A	256 mm
Tip	250
Mărimea șuruburilor prizoniere	M16
Ø con de centrare B	139,735 mm
Număr de conuri scurte	8
Cheie locaș hexagonal K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Universal autocentrant cu reglaj tangențial

Accesorii

Set de 3 bacuri de atașare dure Pentru universal tip 250	313210 250
	313207 250

Set de 3 bacuri de bază,dantură dreaptă Pentru universal
tip 250

Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal
tip 250

313205 250

Set de 3 bacuri de atașare, dure Pentru universal tip 250

313250 250

Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal
tip 250

313200 250