



Universal autocentrant cu reglaj tangențial ROTA-S 2.0 cu con scurt și bacuri în trepte nedivizate, DIN 702-3, Tip / universal con scurt: 315/8



Date comandă

Numărul de comandă	313135 315/8
GTIN	2050001928863
Clasa articolului	33U

Descriere

Execuție:

- Concentricitate înaltă și precizie maximă la schimbarea bacurilor.
- Durabilitate mare la precizie maximă.
- Sistem modular de bușe de protecție.
- Cel mai scurt timp de instalare.
- Corpul universalului călit până la \varnothing 315 mm.
- Gaură străpunsă mare (mărime E!).
- Știft de siguranță pentru siguranță maximă la operare.
- Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” și „Duro”.
- Strângere flexibilă a pieselor mici și mari.
- Strângere de înaltă precizie a celor mai mici \varnothing interioare.

Aplicație:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu șuruburi prizoniere și piulițe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Complet din oțel, astfel recomandat pentru turații ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranță și 1 set de șuruburi de fixare.

Inclusiv 1 set de bacuri în trepte nedivizate.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.

Descriere tehnică

Număr de șuruburi prizoniere	4
Mărimea șuruburilor prizoniere	M16
Gaură E	92 mm
Număr de conuri scurte	8
Turație maximă	3400 min ⁻¹
Ø con de centrare B	139,735 mm
Greutate	62,6 kg
Ø exterior A	323 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare	95 - 326 mm
Cursă de strângere per bac S	9,9 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare	14 - 333 mm
Tip	315
Cheie locaș hexagonal K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Universal autocentrant cu reglaj tangențial

Accesorii

Set de 3 bacuri de atașare, dure Pentru universal tip 315	313250 315
	313205 315

Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 315

Set de 3 bacuri de bază,dantură dreaptă Pentru universal tip 315

313207 315

Set de 3 bacuri de atașare dure Pentru universal tip 315

313210 315

Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 315

313200 315